



# NEW ! Technology



# Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before.

**14-inch screen**

2 year warranty + work 24 hours



## Détails de la machine d'épilation au laser à diode

- 1.) Épilation permanente sûre sur tous les types de peau
- 2.) Glace saphir refroidie par glace, pour une épilation sans douleur.

**1 minute**  
and you're done

35mm {

FASTER

**Puissance de poignée de machine d'épilation au laser à diode**

taille du spot 12 \* 20mm, 10 barres 1000w / 12 barres 1200w.

taille du spot 12 \* 35mm, 16 barres 1600w.


# Handle Details

Three Wavelengths Work Together




**12\*20nm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35nm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



One minute cooling -21°C


## Best **TEC Cooling** system hair remover laser



\*Avec **technologie de refroidissement spéciale (refroidissement TEC)**, refroidit la peau et protège la peau contre les blessures et l'atteinte

un très sûr et confortable \* Pour l'épilation permanente, convient à toutes les couleurs de peau.

Sans douleur! la technologie d'épilation la plus rapide, la plus populaire! Convient à tous les types de traArticleent de la peau et des cheveux.



**Les 3 ondes fonctionnent dans la même poignée en même temps**

1000w, 1200w, 1600w poignée

755nm pour peau blanche (cheveux fins et dorés)

808nm pour peau jaune / neutre

1064nm pour les noirs (cheveux noirs)

## Stuit to any color of skin



### Application:

Elight for Skin Rejuvenation, Skin Tightening, Wrinkle Removal, Acne Removal, Pigment Removal, Vascular Removal, Breast Lifting, Age Spot Removal etc.

## 808 Hair Removal treatment pictures



# Before and After

Treatment comparison



## Screen Image


10.4 inch touch screen easy to operate.



- Grand écran tactile de 1,14 pouces, conçu humanisé
- 2. Mâle / femelle, parties du corps, 6 types de peau pour l'option.
- 3. Anglais votre langue maternelle.
- 4. Service de programme OEM gratuit (logo / système...)

# The new **14-inch 4K** screen

## Support system customization



### Information sur la taille

Item	Laser à diode vertical 755nm 808nm 1064nm
Type de laser	Laser à diode, 10bars / 12bars / 16bars
Puissance de chaque barre	50w
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Longueur d'onde	808 nm / 755 nm / 1064 nm
Taille du spot	12 * 20 mm <sup>2</sup> / 12 * 35 mm <sup>2</sup>
Durée de vie de la poignée laser	808 nm: au moins 10 000 000 à 40 000 000 prises de vue
Énergie	10-150 J / cm <sup>2</sup> réglable (jusqu'à 150J / cm <sup>2</sup> en option)
Durée de pouls	40 ~ 800ms réglable
La fréquence	1,0 à 10 Hz;
Système de refroidissement	Condenseur semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée
Puissance de la poignée	1000w / 1200w / 1600w
Puissance de la machine	2000w
Source électrique	220V / 50HZ ou 110V / 60HZ
Température du cristal	-10 ~ 3 ° C
Température de la machine	27 à 31 ° C

Puissance requise

AC220V / 110V 50 ~ 60Hz

Poids brut

95 kg

Notre usine

**1. Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (abréviation: MLKJ) est un très professionnel et expérimenté**

**fabricant d'équipement de beauté en Chine, a 13 ans dans l'industrie de la beauté**

# About Us

## We Are 13 Years

**Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.**

**潍坊明亮电子有限公司**  
坚守客户价值不动摇·让客户满意  
This firmly to customer's value to make them feel satisfied  
坚守员工价值不动摇·让员工成长  
Hold Fast to employees' value to let them develop

Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.  
Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world

坚守员工价值不动摇·让  
Hold Fast to employees' value to let them develop

**NEW**



**NEW**



**2.Nous avons un département de R & D de production professionnel,  
Peut fournir un support technique ☐ Garantie de 2 ans**

# Research and Development

We have professional Production R & D department.  
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection



# Packing And Delivery

1



Print Logo



Check accessories before packing

2



Wiping and Wrapping machine



Rigorous inductive packing

3



Reminder identification



Fast delivery