



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

Barres laser USA Sesterm de refroidissement du condenseur TEC Pompe à eau Italie
Prix usine, service OEM / ODM.

Description du produit



2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



Avantages

1. Technologie avancée: laser à diode 808nm; 3 vagues Alex 755nm vitesse 808nm et yag 1064nm pour l'option, convient à tous les types de peau et de cheveux
2. Puissant: l'Allemagne a importé des barres laser, module laser d'or
3. Traitement rapide: fréquence 1-10Hz, traitement en mouvement.
4. Fonctionnement continu 12h: Air eau système de refroidissement TEC unique, contrôle la température de l'eau constante 24 °C, assure que la machine fonctionne en continu toute la journée, même en été sans climatiseur.
5. Circulation rapide de l'eau: pompe à eau Ital avec un débit d'eau de 6,5 L / min.
6. Facile à utiliser, avec manuel d'utilisation, CD, fichiers de paramètres et service en ligne 14 h * 7 jours pour vous aider à utiliser la machine.

Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before



1 Minute
and you're done!

Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Détails de la poignée

- 1) 10bars / 12bars / 16 bars, 10-40 millions de coups.
- 2) Big spot 12 * 20mm / 12 * 38mm pour une épilation rapide.
- 3) Il y a un compteur de chiffres sur la poignée, voyez clairement le nombre de coups.
- 4) Glace saphir refroidie par glace, pour une épilation sans douleur.

808 Hair Removal treatment pictures



Fonction

Le laser 3 ondes combine 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de traitement de la peau et des cheveux.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair




C hair follicle died


Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After



Before



After



Before



After

Before



After



Programme de la machine

1. grand écran tactile de 14 pouces, conçu humanisé
2. Mâle / femelle, parties du corps, 6 types de peau pour l'option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo / système...)



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,



1. à propos de mingliangkj:

Notre société a 13 ans dans l'industrie de la beauté et accorde une attention à la qualité et au prix des produits.

Company advantage

Service users all over the world



2. service OEM / ODM

- >> OEM votre propre corps de machine.
- >> OEM votre propre logiciel de programme.
- >> Jolies couleurs de machine OEM.
- >> Imprimez votre LOGO sur le corps et l'écran de la machine.

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Équipe 3.R & D et spectacle d'inspection de qualité

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



4. affichage du certificat

