

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Description du produit

----- Épilation permanente sûre sur tous les types de peau; pas de douleur, très confortable pendant le traitement;

----- Convient à tous les poils indésirables sur des zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes...

----- Vous pouvez choisir une poignée 808nm ou 755 808 1064nm, traiter efficacement tous les cheveux colorés.

----- 1 minute de refroidissement rapide.Fréquence 1-10hz. Traitez rapidement !!! -

NEW



NEW





Pour plus de détails sur le produit, veuillez nous envoyer votre demande maintenant.
Nous avons un service de communication en ligne 24h / 24!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



À propos de la poignée

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



La technologie 755 808 1064nm est la technologie la plus avancée pour toutes les épilations cutanées..

- * Barre laser importée cohérente des États-Unis.
- * 10-40 millions de coups (la plus récente barre laser dorée)
- * 10bar 12bar 16bar, au choix.
- * 1000w / 1200w / 1600w grande puissance,



Effet du traitement

Before and After

Traetment comparison





Customer feedback

Ratings&Reviews



m*****a
Georgia

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

06 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



Big hug with Maggie, she is very kindness and professional. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd is the best supplier , with high quality and professional package.

If you also need laser machine, strongly recommend them.

0



A*****
Mexico

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

01 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



estoy muy feliz con mi compra, me llevo mi pedido a tiempo con buen empaque, espero que todo marche bien.. Maggy una excelente persona y vendedora espero tener más compras a futuro gracias

0



M*****a

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

20 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



Professional high Power 1600W diode laser hair remo...



super

0



New 14-inch 4K screen



Laser à diode 808nm * Écran tactile couleur véritable de 14 pouces, offrant une expérience tactile super cool.

*** Le service OEM est accepté. le paramètre de réglage est ok.**

*** Ajoutez votre logo et votre langue gratuitement**