

2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
STRONGER: STRONGER POWER 40%
BETTER RESULT
SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

1. Laser à diode à trois longueurs d'onde.
 2. Barres laser dorées d'Allemagne ou des États-Unis améliorées, durée de vie plus longue de 40 000 000.
 3. Sûr, rapide, indolore, permanent
 4. Pour toutes les épilations de la peau et des cheveux
- Écran tactile couleur véritable de 5,14,0 pouces avec 6 couleurs de peau.
6. Deux modèles peuvent être sélectionnés, poignée simple ou double poignée



Le système de refroidissement TEC le plus avancé à l'intérieur de cette machine pour fournir de très bons résultats de refroidissement.

24 heures de temps de travail. Matériau saphir. Expérience réelle sans douleur!

One minute cooling -21°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser

- 1) 10 barres/ 12 barres/ 16 barres, 10-40 millions de coups.
- 2) Grand spot 12*24mm / 12*36mm pour une épilation rapide.
- 3) Cristal de saphir refroidi par glace congelée, pour une épilation sans douleur.
- 4) barre laser dorée de haute qualité importée de l'allemand.
- 5) Poignée médicale aussi faible que 350 g facile à traiter.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Système d'écran

1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu de manière humanisée.
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. 6 systèmes linguistiques, langue maternelle tout ce que vous voulez.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Nom du produit	Laser à diode Lightsheer 7558081064nm
Barre laser	Allemagne/États-Unis importés, 8 bars, 10 bars, 12 bars, 16 bars
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm/ ou simple 808nm
Énergie	0-150J/cm ²
Fréquence	1-10hz
Largeur d'impulsion	40-800ms
Interface LCD opérationnelle	Écran tactile LCD 14,0 TFT True Color
Système de refroidissement	Tête de traitement à circuit d'air et d'eau fermé avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	4000W
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ
N.W/ G.W	62kg/78kg

À propos de mingliangkj :

WeiFang Mingliang est une société professionnelle d'appareils de beauté spécialisée dans le développement. Notre société a 14 ans d'expérience dans l'industrie de la beauté et s'intéresse à la qualité et au prix des produits. Production, vente et service d'équipements de beauté, y compris la série IPL, série laser à diode 808nm, série de machines de beauté multifonctions, série Elight, série laser Q Switch ND YAG, série RF sous vide de cavitation, série RF unique, etc..

Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Affichage du certificat



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

