

Do as we choose the design
Welfare through technology

 **Smayer**

*12bar/16bar diode laser, 1200/1600W power,
*Big spot size 12*36mm, with 755 808 1064nm in the handle,
*Use USA Coherent imported laser bar, 40 million shots.



Avantages

Laser à diode 1.3 ondes 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés

Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options

2. Grande taille de point 12*20mm, solution d'épilation du visage et du corps de 12*35mm!

3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.

4. Longue durée de vie : double garantie de support de vie



- 12 INCH BIG SCREEN
- DIODE LASER HANDLE
- EMERGENCY STOP BUTTON

For all skin types, Triple wavelength laser work together

Machine d'épilation au laser à diode

- * Aucune pigmentation. Convient à tout type de peau;
- * Convient à tout type de peau ;
- * Sûr et rapide.

* Norme d'or internationale d'épilation ;

* La longueur d'onde laser optimale ;

* Longue largeur d'impulsion laser (10 ms à 800 ms) ;

Le manche ne pèse que 350g ! Solution d'épilation visage et corps 12*20mm, 12*38mm !



12*20mm or 12*38 / 450g

One minute} Fast and painless hair removal

One minute} cooling -21°C



Système de refroidissement:

Système de refroidissement unique Dual-TEC,
le plus efficace pour assurer le travail de la machine toute la journée, 24 heures sur 24, sans
temps d'arrêt.

ICE Plus

ICE Plus is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. The ICE Plus cold sapphire tip minimizes epidermal risks while maintaining heat within the dermis where hair follicles are treated.

Temperature remains controlled and constant which contributes to the diode's efficiency.

Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable

One minute cooling -21°C




Le laser à trois ondes combine 755 nm 808 nm 1064 nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).




Écran d'affichage



Description des produits

Longueur d'onde/type de laser	Glace platine diode laser épilation prix de la machine laser 755/808/1064
Pouvoir	3000 W ;
Sortie d'énergie laser	0-150J/cm2 (réglable)
Largeur d'impulsion laser	10-800ms (réglable);
Fréquence de sortie d'impulsion	1-10 Hz ;
Taille du spot	Option 12*35mm ² /12*20mm ²
Interface LCD opérationnelle	Écran tactile ACL couleur véritable de 10,4 TFT
Système de refroidissement	Condenseur eauairTEC
Barre laser :	Option de barre 10 ou 12 ou 16 PCS
Taille du paquet:	115*59*61 cm




For You. For Life.

Extensive medical and cosmetic treatments

More Products

Treatment Comparison



Customer Feedback

We are NO.1 in feedback of real client



○ Belgium 11, Sep, 2020,

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



this is the first time I ordered something from Alibaba and thanks to Jason I had a reaaaaalllyyy good experience. he gave me all the information/tips about the hair removal machine. the delivery was super fast. and omg the results are amazing !!! (see pictures after one session) i will definitely buy more from Jason!



Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



○ United 07, Oct, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



im very happy with the machine. Well packed and the machine is Very easy to navi gate!

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



○ Ukraine 02, Apr, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5stars)



12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



Great seller. The product is as specified. He is very emotional, explains everything, sends photos, videos, if something is not clear. I highly recommend! You can or der safely, do not worry, everything will be fine. Thank you seller for your product a nd support! 🙏🙏🙏

Very satisfied (5stars)

Very satisfied (5stars)

12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



○ Sweden 02, July, 2020

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)
Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...



I am very happy with my machine 😊😊
To start from the beginning, the whole communication and explanation of transpo rt to how the machine works I am super happy.
Viki has helped me a lot, she is the Best.
I bought a hair remover machine and am very happy with the results that the mac hine gives already after the first treatment.
The machine came very well packed in a box and with instructions from Viki I sta rted working with the machine immediately 🙏
I have made my best purchase ever, will only buy from them machines.
Grateful for all the help and support.
Will buy more machines from her.

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diod





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Service professionnel d'OEM, d'ODM pour la machine de laser de glace :

A) Imprimez n'importe quelle couleur que vous voulez pour votre machine, faites-en votre favori et celui de votre client.

B) Imprimez votre logo sur la coque de la machine et ajoutez-le au système en tant qu'interface de bienvenue.

Rendez-le exclusif dans le monde.

C) Ajoutez n'importe quelle langue dans le système de la machine, selon vos besoins et ceux de votre client.

D) Ajoutez le système de location à distance dans la machine pour faire des affaires de location.

E) Concevez une coque de machine exclusive pour vous, formez votre propre marque sur le marché.

F) Concevez une nouvelle interface et un nouveau système de machine, rendez-le plus pratique pour vous et vos clients.

G) Développer la technologie la plus récente pour vous satisfaire et satisfaire la demande de vos clients.

Certificats

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



customer visit



Emballage et expédition

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,