



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C

Quatre avantages

1.3 vagues 1064nm Diode 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés


Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options

2.Grande taille de point 15*25mm, 12*35mmsolution d'épilation visage & corps !

3.Système de refroidissement : Système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.

4.Longue durée de vie : double garantie de survie


3 in 1 all skin type can be used



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

machine d'épilation au laser à diode platine glace.

- Aucune pigmentation. Convient à tout type de peau;
- Convient à tout type de peau ;
- Sûr et rapide.
- Golden Standard international d'épilation;
- La longueur d'onde laser optimale ;

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Système de refroidissement: Système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.

handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Grande taille de spot : Le manche ne pèse que 350g ! Solution d'épilation visage et corps 15*25mm, 12*35mm !

working principle

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Poignée de la machine d'épilation au laser à diode : refroidissement rapide, traitement indolore.



vagues laser combine 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de peau et de cheveux.


755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).

Avant et après la machine d'épilation au laser à diode platine glace

Treatment effect comparison



Application : Comparaison des effets du traitement

Machine d'épilation au laser à diode platine ICE pour une épilation sûre et permanente sur toutes les peaux

Longueur d'onde/type de laser	Glace platine diode laser épilation prix de la machine laser 755/808/1064
Pouvoir	3000 W ;
Sortie d'énergie laser	0-150J/cm2 (réglable)
Largeur d'impulsion laser	10-800ms (réglable);
Fréquence de sortie d'impulsion	1-10 Hz ;
Taille du spot	Option 15*25mm ² /10*20mm ²
Interface LCD opérationnelle	Écran tactile ACL couleur véritable de 10,4 TFT
Système de refroidissement Barre laser :	Condenseur eauairTEC Option de barre 10 ou 12 PCS
Taille de l'appareil	105*40*40cm
Taille du paquet:	115*59*61 cm
Poids net	35KG
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ

Commentaires des acheteurs

Écran pour machine d'épilation au laser à diode platine glace

About the Shipping

**We can offer the door to door services
by air or by sea** just depend on your actual request.

Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Délai de livraison:	3 jours ouvrables.
Méthode de livraison:	Service express porte à porte, tel que DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.
Emballage:	Boîte en aluminium avec mousse