

Power upgrade

Make your hair removal faster



Quatre avantages


1,3 vagues 1064 nm diodes 808 nm 755 nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés

Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000W/1200W/1600W pour les options

2. Grande taille de spot 15*25mm, 12*35mm Solution d'épilation visage et corps !

3. Système de refroidissement : Système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.

4. Longue durée de vie : garantie de double survie



machine d'épilation au laser à diode platine glace.

- Aucune pigmentation. Convient à tout type de peau ;
- Convient à tout type de peau ;
- Sûr et rapide.
- Norme d'or internationale en matière d'épilation ;
- La longueur d'onde laser optimale ;

Our vs Other

 ✓ The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding	 ✗ Controller screen freezes, single-point operation
 ✓ 350g, smaller and lighter, more convenient for treatment	 ✗ The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired
 ✓ Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%	 ✗ The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.
 ✓ Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.	 ✗ There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.
 ✓ Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.	 ✗ Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.
 ✓ Treatment without waiting	 ✗ Need to cool again during treatment

Système de refroidissement : Système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.



Grande taille de spot : Le manche ne pèse que 350g ! Solution d'épilation du visage et du corps 15*25mm, 12*35mm !



Poignée de la machine d'épilation au laser à diode : refroidissement rapide, traitement indolore.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



combine laser à ondes 755nm 808 nm 1064 nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.

755nm pour l'épilation de la peau blanche (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).

Machine d'épilation au laser à diode de platine de glace avant et après



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Application : Comparaison des effets du traitement

Machine d'épilation au laser à diode platine ICE pour une épilation sûre et permanente sur toutes les peaux

Longueur d'onde/type du laser	Machine d'épilation au laser à diode platine glacée, prix laser 755/808/1064
Puissance	2000 W ;
Production d'énergie laser	0-150J/cm2 (réglable)
Largeur d'impulsion laser	10-800 ms (réglable) ;
Fréquence de sortie d'impulsion	1-10 Hz ;
Taille du spot	Option 15*25 mm ² /10*20 mm ²

Interface LCD opérationnelle	Écran tactile LCD couleur vraie 10,4 TFT
Système de refroidissement Barre laser :	Condenseur eauairTEC Option barre 10 ou 12 pièces
Taille de la machine	105*40*40 cm
Taille du paquet :	115*59*61cm
Poids net	35KG
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ

Commentaires des acheteurs

Écran pour machine d'épilation au laser à diode platine glace



Délai de livraison :	3 jours ouvrables.
Mode de livraison :	Service porte à porte express, tel que DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.

Emballage :	Boîte en aluminium avec mousse
-------------	--------------------------------