

# BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



## **Vous cherchez la meilleure machine à épilation de diode?**

Notre gamme de machines d'épilation au laser à diodes - notamment l'épilation des cheveux au laser à 808 nm, le laser à diode à triple longueur d'onde et l'épilation du laser à diodes intelligentes - est conçu pour les cliniques et les salons. Que vous ayez besoin d'une machine d'épilation au laser à diode professionnelle, d'une machine à épilation laser à diodes portables ou d'une machine de dépilation laser, nous proposons des systèmes de haute performance à des prix de machine laser à diodes compétitives. Choisissez parmi des modèles comme la machine d'épilation laser à diode 808, la machine laser à diode 808 nm et les dispositifs d'épilation au laser à 3 longueurs d'onde. Nous proposons également des options pour la machine à épilation au laser à vendre, la machine laser à diode à vendre et l'équipement d'épilation au laser à usage commercial. Optimisez les performances de votre clinique avec notre machine à épilation au laser pour les affaires, la machine à épilation laser industrielle et les machines d'épilation au laser.

# Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

Nous avons travaillé avec des clients du monde entier depuis 2008, y compris de nombreux propriétaires de salon et distributeurs.

Contactez-nous pour visiter un site de démonstration local et voir les résultats par vous-même.

## Fabricants d'équipements de beauté à la coiffure au laser commercial




**MOOTH SKIN STARTS HERE**  
Professional results made simple, safe, and effective.

**7 KEY  
ADVANTAGES OF  
OUR MACHINE**


EFFECTIVE  
RESULTS




COMFORTABLE  
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,  
HIGH VALUE



SUITABLE FOR  
ALL SKIN TONES  
AND AREAS




SMART AND  
ADVANCED  
TECHNOLOGY



SAFE FOR  
THE SKIN



FAST AND  
TIME-SAVING





★ CANADA SPA ★   
Make Your Beauty Business Easier

 Winer of the 2025  
aestheticians choice awards

  winner  
professionals choice


**Développé par la technologie Mingliang et certifié par la FDA (USA), MDL (Canada) et CE (Europe),**

**Cette machine est le choix parfait pour ceux qui priorisent la sécurité et la qualité.**



# MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.  
Zero hidden fees.



\* **Garantie de 2 ans**

\* **Service à vie**

\* **Pièces de rechange gratuites - pas de coût supplémentaire**

\* **Sûr et facile à utiliser**

\* **Maximisez votre ROI**

**Technologie fiable. Résultats éprouvés. Zéro frais cachés.**



## EASILY ADJUSTABLE TO ANY ANGLE

Precision angle control for customized treatment positions

**Facilement réglable**

**À autre chose**

**Contrôle de l'angle de précision pour les positions de traitement personnalisées**



## BIG SCREEN

All-in-one handle with  
high-resolution screen

## ERGONOMIC ANGLE

Easy to grab, reduces wrist strain

Anti-Slip Design – Prevents accidental drops

**La pièce à main présente un grand écran tactile pour un opération de clic. Conçu pour une utilisation continue 24h / 24, il offre un refroidissement ultra-rapide et un épilation vraiment indolore.**



# LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

- Longueur d'onde 808 nm - cible des follicules profonds pour l'épilation précise
- Fast et indolore - grande taille de spot, traitement lisse
- Sûr pour tous les types de peau -fitzpatrick i-vi compatible
- Refroidissement du contact saphir - protège la peau, améliore le confort
- Résultats durables - ralentit la repousse, moins de sessions nécessaires


@Long-Lasting Results

## Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



- Screen interaction
- Fast & Painless
- Three Wavelength
- Safe for All Skin Types
- Silent
- Ergonomics

# Laser hair removal

- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



## Adjustable cooling Comfortable but not exciting



Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

## Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat. Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

## All-in-One Care One Smart Device



Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



**Profitez de la personnalisation complète de l'OEM et de l'ODM en commençant par une seule unité - parfaite pour les petites entreprises et la marque personnalisée**



★ WINNER ★  
OF THE 2025



Winner of the 2025  
aestheticians choice awards

**Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir le meilleur prix de la machine à épilation au laser et découvrez pourquoi les professionnels du monde**

Product Parameter	
Device Name	Diode laser hair removal machine
Model Number	Vertical EXFU 808 V2
Wavelength	<input type="checkbox"/> 808mmtechnology <input type="checkbox"/> 755+808+1064mm <input type="checkbox"/> 755+808+940+1064nm
Screen size	14 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	1-300ms
Frequency	1-10hz
Spot size	<input type="checkbox"/> 12*20mmm <input type="checkbox"/> 12*35mmm <input type="checkbox"/> 12*24mm <input type="checkbox"/> 12*36
Energy	1-150J/cm2
Cooling System	<input type="checkbox"/> Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate <input type="checkbox"/> Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling
Voltage	<input type="checkbox"/> AC220V 50HZZ <input type="checkbox"/> AC110V 60HZ
Dimension of machine	429*422*1265mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle

**Application: Comparaison des effets du traitement**  
**Machine d'épilation laser à diodes de platine à glace pour l'épilation en toute sécurité et permanente sur toutes les peaux**

Nom de l'appareil	Machine à épilation laser à diode		
Numéro de modèle	Exfu vertical 808 v2		
Longueur d'onde	<input type="checkbox"/> 808 mmtechnologie <input type="checkbox"/> 755 808 1064 mm <input type="checkbox"/> 755 808 940 1064nm		
Taille d'écran	Écran tactile de style 4K de 14 pouces		
Durée d'impulsion	1-300ms		
Fréquence	1-10Hz		
Taille de spot	<input type="checkbox"/> 12 * 20 mmm	<input type="checkbox"/> 12 * 35 mmm	<input type="checkbox"/> 12 * 24 mm <input type="checkbox"/> 12 * 36
Énergie	1-150J / cm2		
Circuit de refroidissement	<input type="checkbox"/> Refroidissement à l'air refroidissement TEC refroidissement par eau substrat saphir	<input type="checkbox"/>	Refroidissement du compresseur refroidissement par eau substrat saphir refroidissement à l'air
Tension	<input type="checkbox"/> AC220V 50HZZ	FAUX	AC110V 60Hz
Dimension de la machine	429 * 422 * 1265 mm		
Emballer	Boîte en aluminium		
Garantie	2 ans pour la machine, 1 an pour la poignée		

## Commentaires des acheteurs

### Écran Machine d'épilation laser à la fordiole



High Feedback Top10 Supplier  
OEM & ODM Professional Design



**Authentication**

FDA,NQA13485,CB certification  
and more Complete certification  
materials



**60000+ Customers**

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



**2 Years Warranty**

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours



# FINE AND SAFE PACKAGING



<b>Délai de livraison:</b>	7 jours ouvrables.
<b>Méthode de livraison:</b>	Service de porte à porte express, comme DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.
<b>Emballage:</b>	Boîte en aluminium avec mousse