



1.3 vagues 1064nm Diode 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés

Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options

2. Grande taille de point 12*20mm , 12*35mm solution d'épilation visage & corps !

3. Système de refroidissement : Système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.

4. Longue durée de vie : double garantie de survie

Poignée de machine d'épilation au laser à diode :



Different spot size Handle color optional



Utilisation sûre sur tous les types de peau

Speed Diode 808nm pour peau jaune

Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée

Alex 755nm pour peau claire

Programme informatique

1. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau réglage du logiciel intelligent
2. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajouté
3. FEO service de programme disponible (logo/système...)



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After