



- L'équipement de la machine avec conderser TEC air eau, le meilleur système de refroidissement, permet à la machine de fonctionner en continu.
- La machine adopte un système de refroidissement par contact saphir, la température de la poignée serait de -5-3 °C, le traitement est très confortable et indolore.
- Pompe importée d'Italie, 2 filtres, 1 pour les impuretés séparées, une autre pour l'adoucissement de l'eau.
- Convient à toutes sortes d'épilation sans douleur et permanente.



Effet de la machine d'épilation au laser à diode 1600W du traitement.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

Présentation de la poignée :

- Laser de frittage d'étain d'or importé des États-Unis 16 bar 1000W, taille sport 12*35mm
- La poignée avec un puissant effet de refroidissement, augmente le confort et réduit la douleur pendant le traitement.
- L'équipement de poignée avec compteur vous montre le short exact.



- La machine d'épilation au laser à diode 1600W a utilisé un écran tactile couleur de 14 pouces.
- Six types d'options de types de peau, faciles à utiliser.

Différentes lignes électriques adaptées à différents pays et régions.

Power cord classification



Emballage et expédition

Emballage de la machine	La boîte en aluminium avec mousse assure la sécurité du produit
Avant l'expédition	Essais sur machine
Délai de livraison	3-5 jours ouvrables après paiement
Type de livraison	Offrir un service porte à porte par avion tel que DHL
Dès réception des marchandises	Nous avons offert des services cœur à cœur, garantie 2 ans sur toute la machine

PACKAGING







Built-in prevention Collision bubble

Tight packaging

3-5 business days delivery