

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Avantage de Diode Laser diode laser 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm de la technologie.
2. Pour toutes les épilations de la peau et des poils.
3. Efficace pour les follicules pileux produisant une accumulation de chaleur, une épilation permanente indolore.
4. Presque aucune dispersion cutanée, aucun dommage à la peau et aux glandes sudoripares, aucune cicatrice, aucun effet secondaire



5. Refroidissement par air refroidissement par eau système de refroidissement TEC 3 en 1. Capacité de travail de 24 heures,
6. Grande taille de point de 12*38mm, réduit le temps de traArticleent pour l'original 1/5
7. Ajoutez gratuitement le logo et la langue.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * Écran True Color 4K de 14 pouces, offrant une expérience tactile super cool.
- * Le service OEM est accepté. le paramètre de réglage est ok.
- * Ajoutez votre logo et votre langue gratuitement

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





Description des produits





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600w high power



Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

755 808 1064nm La technologie du platine de glace est la technologie la plus avancée pour l'épilation.

Surtout pour différents styles de peau et de cheveux.


- * Barre laser importée cohérente des États-Unis.
- * 10 à 40 millions de prises de vue (nouvelle barre laser dorée)
- * 10bar 12bar 16bar, au choix.
- * 1000w/1200w/1600w grande puissance,

Spécification de la machine d'épilation au laser à diode

Item	Laser à diode verticale 755 nm 808 nm 1064 nm
Type laser	Diode laser, 12bars/16bars

Puissance de chaque barre	100w
Système d'affichage	Écran tactile 4K aux couleurs vraies de 14 pouces
Longueur d'onde	808nm/755nm/1064nm
Taille du spot	12*20mm ² /12*35mm ²
Durée de vie de la poignée laser	808nm : Au moins 10 à 40 millions de prises de vue
Énergie	10-150 J/cm ² réglable (jusqu'à 150J/cm ² en option)
Durée de pouls	40 ~ 800 ms réglable
Fréquence	1,0-10 Hz ;
Système de refroidissement	Condenseur à semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée
Manipuler la puissance	1000w / 1200w / 1600w
Puissance des machines	3000w
Température cristalline	-20~3°C
Puissance requise	AC220V/110V 50~60Hz

Custom Section



Services professionnels d'OEM, d'ODM :

- Imprimez n'importe quelle couleur.
- Imprimez votre logo sur la machine.
- Ajoutez n'importe quelle langue dans le système de la machine.
- Concevez une coque de machine exclusive pour vous, créez votre propre marque sur le marché.
- Concevez une nouvelle interface et un nouveau système de machine, rendez-le plus pratique pour vous et vos clients.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长

Hold Fast to customer's value to make them feel satisfied

Hold Fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

