

NEW ! Technology



Avantage de la machine d'épilation au laser à diode Titanium 1600W

1. Le système d'épilation au laser à diode 755 808 1064 nm utilise, adapté à tous les types de peau d'épilation.
2. Barres laser dorées importées d'Allemagne ou des États-Unis, durée de vie maximale de 40 000 000 plus longue
3. Système de refroidissement 1600WTEC, assure que le laser fonctionne en continu sans climatiseur en été
4. Aucune cicatrice, aucun effet secondaire.
5. Haute puissance, pas de douleur, 3 à 5 séances d'épilation permanente.

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



12*20mm or **12*35mm** handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

12*20mm {




12*35mm {



1 minute de traArticleent !!!


**NEW !
Technology**




**High-quality
laser bars
imported from
USA**

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



⌚ 10bar
1000W




⌚ 12bar
1200W



⌚ 16bar
1600W

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin



Système de refroidissement 3 en 1 : Refroidissement par air refroidissement par eau
refroidissement TEC Système 3 en 1. Capacité de travail 24 heures

12*20mm / 12*35mm Grande taille de point, Réduisez le temps de traitement pour l'original

1/5



Large Spot Size

Quick and Comfortable


With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{ cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



- * 12,4/14 pouces Écran tactile True Color, offrant une expérience tactile super cool.
- * Service OEM est accepté. le paramètre de réglage est ok.
- * Ajoutez votre logo et votre langue gratuitement

The new 14-inch screen is clear easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

Spécification de Machine d'épilation au laser à diode titane 1600W

Item	Laser à diode verticale 755 nm 808 nm 1064 nm
Type laser	Diode laser, 10bar 12bars/16bars
Puissance de chaque barre	100 w/barre
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 12,4/14 pouces
Longueur d'onde	808nm/755nm/1064nm
Taille du spot	12*20mm²/12*35mm²
Durée de vie de la poignée laser	Au moins 20 à 40 millions de prises de vue