

Service OEM/ODM

N'importe quel style, n'importe quelle couleur que vous vouliez

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Exposition de machines

Facilitez votre entreprise de beauté

Une série de solutions d'approvisionnement uniques esthétiques basées sur l'énergie



Avantages

- * Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne.
- * Plus de 40 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- * 808nm Tous les types de peau peuvent être utilisés
- * Haute puissance : NOUVELLE poignée 1200W /1800W pour les options
- * Taille de point de poignée médicale 12*24mm ou 12*36mm, solution d'épilation du visage et du corps!
- * Système de refroidissement : système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
- * Longue durée de vie : 40 millions de clichés

DIODE LASER

1200W / 1800W Soprano Titanium hair removal machine



Smayer
Shandong Smayer Electronics CO., LTD

1. Affichage de la poignée

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2. 1200w, 1800w grande puissance pour le libre choix. Taille de spot 12*24 ou 12*36 mm.

- * Poignée médicale de 350 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- * Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité



3. Refroidissement

- * Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épilez immédiatement
- * Bon refroidissement durée de vie plus longue de la poignée
- * Véritable effet d'épilation indolore de glace

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.

Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

Effet du traitement

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Programme de machine d'affichage d'écran

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



5. Service OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

Exceeding
Your Expectations

The Most
Professional
Beauty Machine
Customization Service



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

6. Affichage du certificat

Conception R&D Équipes de conception et de développement des États-Unis et d'Allemagne. Ligne de production standard. Ligne de production mature certifiée et testée et équipe d'inspection de la qualité. Ce qui nous importe le plus, c'est que les produits de haute qualité sont la norme pour maintenir la coopération.