

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily




Avantages de l'épilation au laser à diode

- * Laser à diode haute puissance avec une belle technologie de refroidissement, pour une épilation sans douleur!
- * Le laser à diode permet à la lumière de pénétrer plus profondément dans la peau et de manière plus sûre que les autres lasers. parce qu'il peut éviter le pigment de mélanine dans l'épiderme de la peau, nous pouvons l'utiliser pour l'épilation permanente de tous les poils de couleur sur les 6 types de peau, y compris la peau bronzée.
- * Convient à tous les poils indésirables sur des zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes... Il a également le renouvellement de la peau et le raffermisssement de la peau en même temps.
- * Fréquence 1-10hz. traitement rapide !!! Machine pour une épilation rapide et définitive. Sans douleur!!

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



- * Taille du spot 12*20mm, 12*35mm, en option
- * Poignée de 450 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- * Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



Programme de machine de laser à diode

1. Grand écran de 12,4 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)




Nom du produit	Machine d'épilation au platine Laser Ice
Barre laser	Allemagne/États-Unis importés, 10 bars, 12 bars, 16 bars
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm
Énergie	0-150J/cm ²
Fréquence	1-10hz
Largeur d'impulsion	40-800ms
Interface LCD opérationnelle	Écran tactile True Color de 12 pouces
Système de refroidissement	Tête de traitement à circuit d'air et d'eau fermé avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	4000W
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

