



808 Diode Laser

Big Power: 1000w 1200w 1600w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown ,black

Description des produits

Machine Parts



Nom du produit

Machine portative d'épilation de laser de diode

Type de laser

755nm/808nm/1064nm

6 barre laser	8 barres/10 barres/12 barres/16 barres, importées d'Allemagne/États-Unis
Puissance de sortie	800w/1000w/1200w/1600w
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 10,4 pouces
Coups de poignée laser	40 millions de fois
Énergie	10~150 j/cm ² , réglable
Durée de pouls	10 ~ 300 ms réglable
Fréquence	1~10Hz
Pouvoir	2500w
Température cristalline	-29~5°C



Avantage

1. Advanced Tech: technologie de frittage d'étain d'or,
2. Poignées : barres laser Allemagne/États-Unis, 8 à 16 barres, puissance de 800 à 1600 W pour une épilation plus rapide et meilleure, une véritable épilation indolore et permanente, avec des résultats évidents.
3. Traitement rapide : grande taille de point / 12*20mm / 12*35mm, fréquence 1-10Hz, efficacité supérieure
4. Fonctionnement continu : condenseur TEC air eau système de refroidissement à semi-conducteurs

Affichage de la poignée

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm




12*35mm

Le système de refroidissement TEC le plus avancé à l'intérieur de cette machine pour fournir de très bons résultats de refroidissement.

24 heures de temps de travail. Matériau saphir. Expérience réelle sans douleur!

Laser show Handle laser bar optional



Speed Diode Laser 808nm : longueur d'onde standard d'or pour tous les types de poils
épilation au laser

755nm : spécifique efficace pour les cheveux blonds, épilation au laser pour cheveux fins

ND YAG 1064nm : spécifique efficace pour les peaux foncées et bronzées

Before and After

Treatment comparison



Product Display



Pour plus de détails sur le produit, consultez immédiatement!