

Avantages

- * Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne.
- * Plus de 40 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- * 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés
- * Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options
- * Taille de point de poignée médicale 12*24mm, 12*36mm, solution d'épilation du visage et du corps !
- * Système de refroidissement : système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
- * Longue durée de vie : 40 millions de clichés

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Affichage de la poignée

1200w, 1800w grande puissance pour le libre choix

Taille de spot 12*24 ou 12*36 mm

- * Poignée médicale de 350 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- * Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité



1. Refroidissement du platine de glace

- * Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épiliez immédiatement
- * Bon refroidissement durée de vie plus longue de la poignée
- * Véritable effet d'épilation indolore de glace

12*24mm or 12*36mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2. Utilisation de sécurité sur tous les types de peau

1. Alex 755nm pour peau claire

Diode 2.Speed 808nm pour peau jaune
 3.Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée



3. Effet de traitement

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer
 Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Affichage à l'écran Programme machine

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

5. Service OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Affichage du certificat

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification, product testing certification, product patent authority,



Conception R&D Équipes de conception et de développement des États-Unis et d'Allemagne. Ligne de production standard. Ligne de production mature certifiée et testée et équipe d'inspection de la qualité. Ce qui nous importe le plus, c'est que les produits de haute qualité sont la norme pour maintenir la coopération.

SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month