

1. Laser à diode à trois longueurs d'onde.
2. Barres laser dorées d'Allemagne ou des États-Unis améliorées, durée de vie plus longue de 40 000 000.
3. Sûr, rapide, indolore, permanent
4. Pour toutes les épilations de la peau et des cheveux

Écran tactile couleur véritable de 5,14,0 pouces avec 6 couleurs de peau.



--- Barre laser importée des États-Unis, peut tirer 20 à 40 millions de fois

---Technologie laser, 3D 7558081064nm ou diode de vitesse 808nm

---Grande puissance, 1000w, 1200w et 1600w au choix, chaque barre est de 100w réel

---Grande taille de point 12\*20mm, 15\*25mm, 12\*38mm pour l'option

---Poignée très légère, seulement 450g, il vous sera plus pratique de la tenir pour faire le traitement

---Bon refroidissement de la glace, obtenir un traitement sans douleur



# MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



**À propos des poignées**

**Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator**  
 12mm\*20mm / 12mm\*35

4cm<sup>2</sup>

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm  
 Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm  
 Ideal for range of hair colors

Speed 808nm  
 Safe for darker skin types


YAG 1064nm  
 Perfect solution for darker skin

**Utilisation sécuritaire sur tous les types de peau**

1.Alex 755nm pour peau claire

Diode 2.Speed 808nm pour peau jaune

3.Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

## Paramètres du produit



Durée de pouls	10-300 ms réglable
Température cristalline	-27°C~5°C
Barre laser	10bar/12bar/16bar, importé d'Allemagne/USA
Technologie	Technologie Tripe Waves 7558081064nm
Puissance de sortie	1000w/1200w/1600w
Type de laser	Laser à diode 808nm ou 755/808/1064nm 3 ondes combinées
Système d'affichage	écran 12 pouces

Longueur d'onde	755/808/1064
coups	20 à 40 millions de tirs
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Compresseuraireau
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*20mm ou 12*35mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir

## Écran d'affichage



## Programme machine

1. Grand écran de 12 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

## Tableau comparatif avant et après effet épilation

