



Diode laser hair removal

Big Power: 1200w 1800w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown, black

15 ans d'usine, 2 ans de garantie, 102 pays, plus de 60 000 clients
MLKJ — Facilitez votre entreprise de beauté



Facial TIP!

diode laser hair removal

◆◆◆

Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm




Épilation au laser à diode

Traitez facilement les zones noumalement difficiles d'accès !

Portée améliorée

Cette tête faciale unique vous permet d'atteindre des zones difficiles d'accès telles que comme les oreilles, le nez et l'entoilage, entre autres.

ICE avec pointe Saphir froide, protège l'épiderme tout en gardant la chaleur dans le derme, où se trouvent les follicules



Avantages

1. 3 ondes 1064nm Diode 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés
Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options
2. Grande taille de point 15*25mm, solution d'épilation du visage et du corps 12*35mm!
3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
4. Longue durée de vie : double garantie de support de vie

Le plus récent 100w chaque barre, nouvelle poignée améliorée, poids 350g, traitement facile à faire.

8 bars 800w; 10 bars 1000w; 12 bars 1200w; 16 bars 1600w



Épilation au laser à diode :

- »»Sécurité : aucune brûlure de la peau, aucun dommage à la peau et aux glandes sudoripares, aucune cicatrice, aucun effet secondaire.
- »»Rapide : grande taille de spot 12*38 mm², traitement efficace et rapide sur une grande zone de traitement
- »»L'épilation définitive : élimine tous les poils de tous les types de peau, y compris les peaux bronzées.
- »»Température du cristal : ~ 5-3 °C, réduit la douleur et augmente le sentiment de confort lors du traitement.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal


Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth




1. Épilation sans douleur , aucun effet secondaire. 2. Forte puissance, module de diode laser importé par l'Allemagne, 10 bars, 12 bars, 16 barres disponibles.
3. Grande taille de spot 12*20 millimètres or 12*35 millimètres, pour une épilation rapide.
4. Meilleur système de refroidissement : condenseur semi-conducteur air eau TEC, la température de l'eau peut être contrôlée entre 26 °C et 28 °C, 24 heures de fonctionnement continu.



755 nm



808 nm




1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064 nm for black skin (black hair removal)

Poignée Longue durée de vie 20 à 40 millions de coups

Vitesse 808nm: Longueur d'onde standard d'or pour tous les types de cheveux

Alex 755nm : Spécifique efficace pour les cheveux blonds, cheveux fins

Longue impulsion 1064nm: Spécifique efficace pour les peaux foncées et bronzées meilleure qualité ipl shr opt laser/nd yag/alexandrite prix de la machine d'épilation au laser



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Convient pour l'épilation au laser diode sur toutes les peaux du corps
Bon effet de l'épilation au laser Diode

Modèle	Diode laser 808nm épilation au laser 1200w
Type de laser	Laser à diode 808nm ou 755/808/1064 3 ondes
Afficher	Système d'écran tactile de 14 pouces
Longueur d'onde	808nm ou 755/808/1064nm
coups	40 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Double refroidissement TEC
Pouvoir	3000W
Taille du spot	12*36mm ou 12*24mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	46 kg
Poids brut	80 kg
Taille de l'appareil	53*40*105cm
Modèle	appareil d'épilation au laser

- 1) L'écran peut ajouter votre propre logo
- 2) écran avec 6 langues
- 3) différentes parties du corps pour choisir, une touche peut commencer votre traitement

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,