

Avantage de la machine d'épilation au laser à diode 755 808 1064

- 1) Utilisez le condenseur TEC, il a un meilleur effet de refroidissement, assurez-vous que la machine fonctionne en continu sur 24 heures, même en été.
- 2) Utiliser une pompe haute pression importée d'Italie, durée de vie 40 000 000 plus longue
- 3) 2 filtres, 1 filtre pour adoucir l'eau, 1 filtre pour les impuretés séparées.
- 4) Haute puissance 2000w, forte énergie, obtenez un bon effet d'épilation.



Before and After

Traetment comparison



· Cooling effect ·

The handle is frosted for one minute, making your treatment more comfortable and painless





Suitable for hair removal on any part of the body, Such as arms,legs, face, armpits, back, chest, etc.













TECHNICAL PARAMETERS

Device Name	Diode laser hair removal machine
Model Number	V30 single handle 4K
Wavelength	755nm 808nm 1064nm
Screen size	14 inch 4K true color touch screen
Pulse Duration	1-300ms
Frequency	1-10hz
Spot size	12*35mm
Energy	1-150J/cm2
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	45.4cm*52.1cm*101cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years
Cooling Voltage Demension of machine Package	Water cooling+Air cooling AC220V/110V 50HZ/60HZ 45.4cm*52.1cm*101cm Aluminum box

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez nous contacter 24 heures en ligne!