

Description des produits

Machine à épiler 1200W 1800W

1. technique, convient à tous les types de peau et de cheveux.
2. Poignées : taille du spot 12 * 24 mm, l'autre 12 * 36 mm
3. Traitement rapide : fréquence 1-10 Hz, barres laser importées des États-Unis.




Poignée de machine d'épilation

La poignée de 1,12 * 24 mm peut vous convenir sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du visage et d'autres petits endroits.

2.12*36mm peut être utilisé sur de grandes parties du corps, telles que le dos, les bras et les jambes.....

Working Principle



Triple longueur d'onde incluse : 755 nm 808 nm 1 064 nm

755nm adapté à l'épilation des peaux claires.

808nm adapté à l'épilation de la peau neutre.

1064nm adapté à l'épilation des peaux noires.



We can help you

You will see good results after 3 treatments.

- * Painless
- * Permanent
- * No downtime
- * No side-effects



Écran d'affichage

4K 14 inch HD screen system



- 1) Grande taille : écran tactile couleur de 14 pouces utilisé.
- 2) Plusieurs langues : trois types d'options de types de peau, faciles à utiliser.
- 3) Service OEM : votre logo peut être ajouté gratuitement sur l'écran de la machine, acceptez votre langue spéciale.

Product display



Barre laser	L'Allemagne/États-Unis a importé 8 à 16 bars
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm
Puissance laser	1200W 1800W
Taille du spot	12*24mm & 12*36mm
Énergie	0-150J/cm ²
Fréquence	1-10Hz
Largeur d'impulsion	0-300 ms
Interface opérationnelle	Écran tactile True Color de 14 pouces
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Pourquoi nous choisir

- 1) 14 ans de fabricant d'usine. 13 ans de fournisseur d'or à alibaba.
- 2) 100% de bons commentaires de tous les clients.
- 3) Équipe après-vente capable de résoudre facilement les problèmes.



COMPANY PROFILE

Shandong Saint Lancy Laser is a professional beauty device company specializes in the development, production, sales and service of beauty equipment,

- *755+808+1064nm Ice Cooling Diode Laser Series,
- * Newest Soprano ice platinum Titanium Series,
- * multi-function series 2 in 1 , 3 in 1, 6 in 1 series, Elight series,
- * Q Switch ND YAG laser series,
- * Fat lossing :Cryolipolysis, RF series ,Cavitation and so on.

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America ,South America , Europe ,more than 102 countrys ,

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!



14 years factory



2 years warranty



132 countries



60000+ customers



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.



OUR CUSTOMERS



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,