

 Smayer

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: macchina per la depilazione con laser a diodi

- 1) Depilazione più forte, più veloce, più intelligente
- 2) Nuova tecnologia 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Più potente 800/1000/1200/1600 watt, 40% più veloce

Perché scegliere noi

1. Supporta la consegna rapida entro tre giorni
2. Metodo di pagamento minimo del 20%.
3. Supporta la personalizzazione dell'aspetto del prodotto
4. Garanzia di due anni




Perché tutti i saloni di bellezza, le estetiste preferiscono la macchina per la depilazione laser a diodi 808nm?

- A) Più sicuro, nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice.
- B) 755 nm 808 nm 1064 nm □ adatto a tutti i tipi di pelle, la pelle nera e i capelli fini possono essere facilmente trattati, adatti a tutti i tipi.
- C) Lunga larghezza del laser, alta energia, efficace per i follicoli piliferi che producono accumulo di calore, depilazione permanente.
- D) Presto! La dimensione del punto grande 12 * 35 mm potrebbe richiedere la velocità del trattamento, la velocità del trattamento e l'efficienza.
- E) Il forte sistema di raffreddamento può rendere l'anestesia epidermica momentanea, non indolore durante.



Grandi dimensioni dello spot 12 * 20 mm / 12 * 35 mm per un trattamento rapido
 Tipi di pelle I-VI e pelle abbronzata □ depilazione permanente sicura e indolore

Laser show Handle laser bar optional



Cosa più importante 3 lunghezze d'onda 7558081064 che coprono il trattamento ottimale.

Depilazione permanente di sicurezza comprovata e indolore per tutti i tipi di pelle

Sistema di raffreddamento continuo ICE PLUS. Il processo di trattamento è più confortevole. Può funzionare ininterrottamente per 24 ore.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Feedback del cliente

Treatment Comparison



Programma della macchina di visualizzazione dello schermo

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (lingua/logo/sistema/colore...)

FREE LOGO SERVICE





**14 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



R & S design Team di progettazione e sviluppo dagli Stati Uniti e dalla Germania.
 Linea di produzione matura certificata e testata e team di ispezione qualità e linea di produzione standard.
 Ciò a cui teniamo di più è che i prodotti di alta qualità sono lo standard per mantenere la cooperazione.

Certificate display
 Certificate is the best guarantee for you



Parametri del prodotto



Modello	Laser a diodi V28
Tipo laser	Germania/USA importati, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Schermo	14 ---- Schermo tattile 4K da 15,6 pollici
Lunghezza d'onda	755 nm 808 nm 1064 nm
Colpi	40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	TECariaraffreddamento ad acqua
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*20mm/12*35mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg
Peso lordo	105Kg
Dimensioni della macchina	45*52*110 cm
Dimensioni della scatola	56*70,4*125 cm

Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento

Modo di consegna: per via aerea, DHL, TNT, Fedex o agente di consegna

Prima della consegna: test video e immagini

Dopo la consegna Garanzia: 2 anni, offre un servizio post-vendita impeccabile

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month