

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Descrizione del prodotto

----- Rimozione permanente sicura in tutti i tipi di pelle; Nessun dolore, molto confortevole durante il trattamento;

----- Adatto per peli superflui in aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe...

----- Puoi scegliere la maniglia 808nm o 755 808 1064nm, trattare efficacemente tutti i colori dei capelli.

----- 1 minuto di raffreddamento veloce. Frequenza 1-10Hz. Trattamento velocemente !!! -

NEW



NEW





Per maggiori dettagli sul prodotto, vi preghiamo di inviarci una richiesta ora.
Abbiamo un servizio di comunicazione online 24 ore su 24!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Sul cavo

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



755 808 1064nm Technology è la tecnologia più avanzata per la rimozione di tutta la pelle di diverse pelli..

- * Barra laser coerente importata dagli Stati Uniti.
- * 10-40 milioni di scatti (nuova barra laser dorata)
- * 10bar 12bar 16bar, tra cui scegliere.
- * 1000 W / 1200 W / 1600 W di grande potenza,



Effetto del trattamento

Before and After

Traetment comparison





Customer feedback

Ratings&Reviews



m*****a
Georgia

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

06 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



Big hug with Maggie, she is very kindness and professional. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd is the best supplier , with high quality and professional package.

If you also need laser machine, strongly recommend them.

0



A*****
Mexico

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

01 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



estoy muy feliz con mi compra, me llevo mi pedido a tiempo con buen empaque, espero que todo marche bien.. Maggy una excelente persona y vendedora espero tener más compras a futuro gracias

0



M*****a

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

20 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



Professional high Power 1600W diode laser hair remo...



super

0



Diodo laser 808nm * Schermo tattile a colori reali da 14 pollici, che offre un'esperienza tattile super cool.

*** L'OEM di servizio è accettato. La regolazione del parametro è OK.**

*** Aggiungi gratuitamente il tuo logo e la tua lingua**