

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Modelli popolari

Vantaggio di

755 808 1064nm depilazione laser a diodi laser

1. 755 808 1064 nm di Alma Technology.
2. Per tutte le pelli e depilazione.
3. Efficace per i follicoli piliferi produrre accumulo di calore, depilazione permanente indolore.
4. Quasi nessuna dispersione della pelle, nessun danno alla pelle e alle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice, nessun effetto collaterale
5. Sistema di raffreddamento 3 in 1: Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua Raffreddamento TEC Sistema 3 in 1. 24 ore di capacità lavorativa
6. Dimensione del punto grande 12 * 35 mm , Riduce il tempo di trattamento per l'originale 1/5
7. Aggiungi logo e lingua gratuitamente.



Adatto a tutti i peli superflui su aree □ come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe...

Ha anche il rinnovamento della pelle e il rassodamento della pelle allo stesso tempo.



Descrizione del prodotto

1 3wavelengths diode laser
755+808+1064

2 Bigsopt size
12*20mm²
12*35mm²

3 TECPlus
Cool and comfortable experience

Dettagli della maniglia:

- 1) La depilazione laser a diodi è indolore
- 2) Depilazione permanente sicura su tutti i tipi di pelle
- 3) Cristallo di zaffiro ghiacciato per il raffreddamento del ghiaccio, per una depilazione indolore.

Processo di trattamento indolore e confortevole con il ghiaccio



- 1) Utilizzare la pompa ad alta pressione importata dall'Italia, 40.000.000 di durata in più
- 2) 2 filtri, 1 filtro per acqua addolcita, 1 filtro per impurità separato.
- 3) Alta potenza, forte energia, ottieni un buon effetto di depilazione.




Nuovo design della maniglia

755 808 1064 nm di Alma Technology

Dimensione spot 12*20 mm, 10 barre 1000w o 12 barre 1200w

Dimensione spot 12*35mm, 16 barre 1600w.

Adatto per tutti i tipi di trattamento della pelle e dei capelli.



755nm

More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
 - especially light-colored and thin hair

808/810nm

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

1064nm

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.