


## Vantaggi

1. Spina della maniglia girevole, più facile da installare.
2. Tubo resistente all'usura, più durevole. La maniglia è progettata per stampaggio ad iniezione, più leggera e più pratica.
3. Il nuovissimo schermo da 12,4 pollici è chiaro e facile da usare.
4. La maniglia è progettata per stampaggio ad iniezione, più leggera e più pratica.
5. Aggiorna il foro di dissipazione del calore, l'effetto di dissipazione del calore è buono e la dissipazione del calore è più veloce!




- \* Dimensione del punto 12\*20 mm, 12\*35 mm, per opzione
- \* Manico da 450 g, peso leggero, trattamento di scorrimento rapido gratuito
- \* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), in sicurezza utilizzo
- \* può essere selezionato Parametri per diverse tonalità della pelle



THE POWER OF THREE

“ The revolutionary Soprano Platinum Trio handpiece offers coverage and efficacy levels that have never before been achieved. Having the three most effective wavelengths operating simultaneously is groundbreaking for the laser hair removal industry. ”



7558081064nm

Le 3 onde funzionano contemporaneamente nella stessa maniglia:

755nm per la pelle bianca (capelli fini e dorati)

808nm per pelle gialla/neutra

1064nm per il nero (capelli neri)

## Confronto degli effetti

# Treatment effect

## Suit to any color of skin



## Before&After




Visualizzazione sullo schermo



## Schermo

1. Grande schermo da 12,4 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)



La nostra fabbrica è il produttore professionale di macchine per la bellezza da oltre 14 anni. Ci concentriamo su una buona qualità e un buon servizio, supportiamo te e la tua attività!

# Certificate display


Certificate is the best guarantee for you



## Imballaggio e spedizione

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,