

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



755 808 1064 alma laser soprano ghiaccio platino

- * Barra laser importata da USA o Germania Dilas. (La barra laser dorata più recente e di migliore qualità)
- * Più di 40 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 755 808 1064nm è per la depilazione di tutti gli stili di pelle e capelli

Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

A new
winner
is born!



HD 4K Screen Design

The screen
can be rotated for
more convenient
operation

One-touch
start button

Raffreddamento a contatto continuo 2 minuti raggiungono -31,3 °C, depilazione indolore 24 ore di lavoro

continuo senza alcun problema

A hand holds a grey and black handheld laser device. The device's digital display shows 'E=0.95' in green, '-31.3°C' in large blue numbers, and 'MAX -31.3' in green at the bottom. The device has a red laser window at the top and several control buttons at the bottom, including a warning triangle, a 'MODE' button, and a Wi-Fi symbol. The background is a close-up of ice cubes with water droplets, creating a cold, blue-toned environment.

**ULTRA-LOW
Temperature
-31°C**

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser

Raffreddamento del laser a diodi

- * Accendi la macchina, raffredda immediatamente, depila immediatamente
- * Buon raffreddamento della durata della maniglia più lunga
- * Effetto depilazione indolore con ghiaccio reale

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



- *.3 onde: 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 possono essere utilizzati tutti i tipi di pelle
- *.Alta potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W/1800 W per le opzioni
- *.Medical handle spot size 12*24mm, 12*36mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
- *.Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
- *.Lunga durata: 40 milioni di colpi

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

4cm²
12mm*20mm / 12mm*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Punte ruotate, flessibili Trattano facilmente le aree normalmente difficili da raggiungere, comprese le orecchie, le narici e la glabella.


Simple installation
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
1200W
big power

Improved Reach:
360° Rotatable

Easy installation Finger treatment Nose hair treatment Ear treatment Eyebrow treatment

Dimensioni spot 12*20mm/12*35mm o 12*24mm/12*36mm adatte per la depilazione di tutte le parti
3 --- 5 sessioni raggiungono il risultato di depilazione ideale, depilazione permanente



Il video dell'esperienza più autentica dei clienti

È ottimo per la pelle sensibile e non ho letteralmente sentito nulla.

È il 40% più veloce di qualsiasi altro laser poiché la testa è più grande, quindi copre più superficie.

La splendida stilista condivide la sua esperienza con il laser su questo cliente

14 pollici grande touch screen del laser a diodi 755 808 1064 alma laser sopran ghiaccio platino

* scelta uomo e donna per la depilazione di tutte le parti

*Qualsiasi lingua tu voglia

*Servizio logo gratuito

*Servizio schermo personalizzato

Servizio OEM / ODM, qualsiasi stile, qualsiasi colore desiderato

Maggiori dettagli sono invitati a consultare!