

**HIGH POWER  
DIODE LASER**

755+808+1064nm  
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

### Vantaggi

- \* Stati Uniti o Germania hanno importato la barra laser 8—16bar.
- \* Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non hanno bisogno di cambiare la nuova maniglia.
- \* 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati





**Arm** hair removal

**Lip** hair removal

**Face** hair removal

**Leg** hair removal

**Back** hair removal

**Underarm** hair removal

**Bikini** hair removal

## ***DIODE LASER***

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



### **ADVANTAGE**

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



### **A proposito di maniglia**

1200 w, 1800 w grande potenza per la libera scelta

Dimensioni spot 12 \* 20 o 12 \* 35 mm

\* 350 g Manico medico, leggero, trattamento a scorrimento rapido gratuito

\* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (su macchina e impugnatura), utilizzare in sicurezza



800/1000/1200/1600W  
**50 Million Shots**  
USA / Germany Imported Laser Bar

**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)

# • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modello	808V30
Tipo laser	Germania/USA importati, 8 ---- 16 bar, 800 W ---- 1600 W
Schermo	Schermo 4K touch da 14 pollici
Lunghezza d'onda colpi	808 nm o 755 nm 808 nm 1064 nm
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	Raffreddamento ad alta velocità Double TECTesta di trattamento a circolazione d'aria e acqua chiusa con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Potenza	3500 W
Dimensione del punto	12*20mm o 12*35mm per scegliere
Voltaggio	110 V/60 HZ o 220 V/50 HZ a scelta
Peso netto	95 kg
Peso lordo	105 kg



# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



Per maggiori dettagli sul modello, contattaci!  
Online 24 ore!!