

Soprano Ice Titanium

Painless hair removal. For you, for life!



Perché scegliere noi

Perché tutti i saloni, i saloni di bellezza, le estetiste preferiscono la macchina per la depilazione laser a diodi 808nm?

- A) Più sicuro, nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice.
- B) 755 nm 808 nm 1064 nm □ adatto a tutti i tipi di pelle, la pelle nera e i capelli fini possono essere facilmente trattati, adatti a tutti i tipi.
- C) Lunga larghezza del laser, alta energia, efficace per i follicoli piliferi che producono accumulo di calore, depilazione permanente.
- D) Presto! La dimensione del punto grande 12 * 36 mm potrebbe richiedere la velocità del trattamento, la velocità del trattamento e l'efficienza.
- E) Il forte sistema di raffreddamento può rendere l'anestesia epidermica momentanea, non indolore durante.

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Macchina per la depilazione laser a diodi Ice Titanium 808nm

Grandi dimensioni dello spot 12 * 24 mm / 12 * 36 mm per un trattamento rapido

Tonalità della pelle I-VI e pelle abbronzata □ depilazione permanente sicura e indolore

Soprano



755

808

1064

3 Wavelengths



Painless Proven
safety permanent
hair removal .

All skin
types
eventanned skin



12*24mm



12*36mm



Sistema di raffreddamento continuo ICE PLUS. Il processo di trattamento è più confortevole.

Può funzionare ininterrottamente per 24 ore.



Just One minute!

Quick cooling down to

-25°C



L'ultimo design plug-in può trattare piccole parti del corpo difficili da raggiungere. Come naso, sopracciglia, padiglioni auricolari, ecc.

New breakthrough!



360° Rotatable
6.8×6.8mm

Handle


1200W diode laser hair removal


Improved Reach: 360° Rotatable

Easily treat areas that are normally hard to reach, including the ears, nostrils and glabella.

Feedback del cliente

Treatment Comparison





Programma della macchina di visualizzazione dello schermo

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (lingua/logo/sistema/colore...)

14inch true touch screen
6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Advantage of: soprano ice laser hair removal machine

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,
Which keep water temperture in 25-28°C,continuous work in summer.
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.
Big spot size 15x25mm,12*38mm,1200 w high power to sure fast hair removal.
Italian water pump: more better for the laser water ciculate
Painless and no side effect.



**14 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



R & S design Team di progettazione e sviluppo dagli Stati Uniti e dalla Germania.
Linea di produzione matura certificata e testata e team di ispezione qualità e linea di produzione standard.
Ciò a cui teniamo di più è che i prodotti di alta qualità sono lo standard per mantenere la cooperazione.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parametri del prodotto

Modello	Medico V19
Tipo laser	Germania/USA importati, 12 bar, 15 bar
Schermo	14 ---- Schermo tattile 4K da 15,6 pollici
Lunghezza d'onda	755 nm 808 nm 1064 nm
Colpi	40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm ² , regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	Raffreddamento Double TEC ad alta velocitàAria e circolazione dell'acqua chiusaTesta di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*24mm/12*36mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg
Peso lordo	105Kg
Dimensioni della macchina	45*52*110 cm
Dimensioni della scatola	56*70,4*125 cm

Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento

Modo di consegna: per via aerea, DHL, TNT, Fedex o agente di consegna

Prima della consegna: test video e immagini

Dopo la consegna Garanzia: 2 anni, offre un servizio post-vendita impeccabile

Imballaggio e spedizione

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month