



## DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

### **Perché tutti i saloni di bellezza e le estetiste scelgono il titanio**

1. Professionista. abbiamo più di 15 anni di esperienza nell'area delle macchine di bellezza di fascia alta.
2. Sicurezza. nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice.
3. Raffreddamento rapido, che consente di ottenere una depilazione indolore.
4. Popolare. Tripla lunghezza d'onda: 755 nm 808 nm 1064 nm, adatta a tutti i tipi di pelle, i peli fini della pelle nera possono essere facilmente rimossi.
5. Alta energia. La dimensione del punto più grande, 50 milioni di colpi, distrugge efficacemente i follicoli piliferi, la depilazione permanente.

### **Spettacolo di maniglie**

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Dimensione del punto 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience








**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



- \* Schermo 4K da 14 pollici, che offre un'esperienza tattile super cool.
- \* Il servizio OEM è accettato. parametro di regolazione è ok.
- \* Aggiungi gratuitamente il tuo logo e la tua lingua

## Specifica di Macchina per la depilazione con laser a diodi

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm
Tipo laser	Barra laser medica laser a diodi: 10 bar/15 bar
Potenza di ogni barra	Medico con 120w/Bar
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm/755 nm/1064 nm
Spot Size	Medico con 12*24mm²/12*36mm²
Durata della maniglia del laser	Almeno 40 milioni di colpi
Energia	10-150 J/cm2 regolabile (fino a 150J/cm2 opzionale)
Durata dell'impulso	30~400 ms regolabile
Frequenza	1,0-10 Hz;
Sistema di raffreddamento	Compressoreariachiusura circolazione acqua
Maneggiare il potere	1000w/1200w/1600w/1800w
Potenza della macchina	4000w
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristallo	-20~3°C
Temperatura della macchina	24°C
Requisiti di potenza	AC220V/110V 50~60Hz





**15 Years**  
Laser Beauty Device  
**Manufacturer**

## Our Showroom



**OEM professionale, servizi ODM:**  
- Stampa qualsiasi colore.



- Aggiungi il tuo logo
- Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina.
- Progetta un guscio macchina esclusivo per te, crea il tuo marchio sul mercato.
- Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti

## Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection  
of finished products



Product packaging

**Si prega di consultarci per maggiori dettagli.  
24 ore online!**