



1. Spina della maniglia girevole, più facile da installare.

2. Tubo resistente all'usura, più durevole. La maniglia è progettata per stampaggio a iniezione, più leggera e pratica.

3. Il nuovissimo schermo da 14 pollici è chiaro e facile da usare.

4. La maniglia è un design per stampaggio a iniezione, più leggera e pratica. 5. Aggiorna il foro di dissipazione del calore, l'effetto di dissipazione del calore è buono e la dissipazione del calore è più veloce!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Miglior sistema di raffreddamento: aria acqua condensatore a semiconduttore TEC□

La temperatura dell'acqua può essere controllata tra 26°C e 28°C, 24 ore di funzionamento continuo.

# Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

Manico a lunga durata 20-40 milioni di colpi

Velocità 808 nm: lunghezza d'onda standard d'oro per tutti i tipi di capelli

Alex 755nm: Specifico efficace per capelli biondi, capelli fini

Long Pulse 1064nm: specifico efficace per la pelle scura e abbronzata migliore qualità opt laser / nd yag / prezzo della macchina per la depilazione laser alessandrite

# Machine Display





# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,