



1. Spina della maniglia girevole, più facile da installare.

2. Tubo resistente all'usura, più durevole. La maniglia è progettata per stampaggio a iniezione, più leggera e pratica.

3. Il nuovissimo schermo da 14 pollici è chiaro e facile da usare.

4. La maniglia è un design per stampaggio a iniezione, più leggera e pratica. 5. Aggiorna il foro di dissipazione del calore, l'effetto di dissipazione del calore è buono e la dissipazione del calore è più veloce!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Miglior sistema di raffreddamento: aria acqua condensatore a semiconduttore TEC

La temperatura dell'acqua può essere controllata tra 26°C e 28°C, 24 ore di funzionamento continuo.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Manico a lunga durata 20-40 milioni di colpi

Velocità 808 nm: lunghezza d'onda standard d'oro per tutti i tipi di capelli

Alex 755nm: Specifico efficace per capelli biondi, capelli fini

Long Pulse 1064nm: specifico efficace per la pelle scura e abbronzata migliore qualità opt laser / nd yag / prezzo della macchina per la depilazione laser alessandrite

Machine Display



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,