



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types



DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

Informazioni sulla macchina per la depilazione D10

- * Barra laser importata da USA o Germania 8—12bar.
- * Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingua multipla: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Per maggiori dettagli, consultateci!
24 ore online!**