



Macchina per la depilazione con laser a diodi.

- * Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Sicuro e veloce.
- * Golden Standard internazionale sulla depilazione;
- * La lunghezza d'onda ottimale del laser 808nm o 7558081064nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Il laser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Emergency
stop button

12 inch big screen
quick touch
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug

Punto vendita caratteristico

1. Il nuovissimo schermo da 15,6 pollici è chiaro e facile da usare.
2. La maniglia è progettata per stampaggio ad iniezione, più leggera e più pratica.
3. LOGO 3D con texture lussuosa.
4. Spina della maniglia girevole, più facile da installare.
5. Tubo resistente all'usura, più durevole.
6. Due rack per maniglie, più convenienti durante il funzionamento.

Se hai bisogno di aiuto per saperne di più, non esitare a consultare!