



**Macchina per la depilazione con laser a diodi.**

- \* Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- \* Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- \* Sicuro e veloce.
- \* Golden Standard internazionale sulla depilazione;
- \* La lunghezza d'onda ottimale del laser 808nm o 7558081064nm;

**350g**  
Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**Il laser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.**

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



# Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen quick touch easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug

**Se hai bisogno di aiuto per saperne di più, non esitare a consultare!**