



1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda.
  2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga.
  3. Sicuro, veloce, indolore, permanente
  4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli
- Touch screen a colori reali da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.
6. È possibile selezionare due modelli, maniglia singola o doppia maniglia



**Il sistema di raffreddamento TEC più avanzato all'interno di questa macchina per offrire ottimi risultati di raffreddamento.**

**24 ore di lavoro. Materiale zaffiro. Esperienza reale senza dolore!**

One minute cooling -21°C



## Best **TEC Cooling** system hair remover laser



- 1) 10 battute/ 12 battute/ 16 battute, 10-40 milioni di colpi.
- 2) Grande punto 12 \* 20 mm / 12 \* 35 mm per una rapida depilazione.
- 3) Cristallo di zaffiro ghiacciato ghiacciato, per una depilazione indolore.
- 4) Barra laser d'oro di alta qualità importata dal tedesco.
- 5) Maniglia medica a partire da 350 g facile da trattare.

**1 minute**  
and you' re done

35mm {

FASTER

Sistema schermo



1. Grande touch screen da 14 pollici, progettato umanizzato.
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. 6 sistemi linguistici, lingua madre quello che vuoi.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

Barra laser	Germania/USA importati, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm/ o singolo 808nm
Energia	0-150J/cm <sup>2</sup>
Frequenza	1-10 hz
Larghezza di impulso	40-800 ms
Interfaccia LCD operativa	Schermo tattile LCD TFT True Color da 14.0
Sistema di raffreddamento	Circuitazione dell'aria e dell'acqua chiusa Testina di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	4000 W
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
NW/ GW	62kg/78kg



**Standardized  
production**



**Professional  
Production R & D  
Sales Department**



**Mass production  
of various styles**



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


**CASE** design



**LOGO** design



**SYSTEM** design



**Visualizzazione del certificato**

# CERTIFICATE DISPLAY

