



MLKJ LIFETIME SERVICE

FIRST COMPANY THAT OFFERED 2 YEARS WARRANTY

START SERVICE

1



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

Prima azienda ad offrire due anni di garanzia, servizio a vita.

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE




EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



Ringiovanimento della pelle laser corpo e viso macchina dimagrante sistema di ringiovanimento della pelle 11D Ultrasuoni focalizzati 11D HIFU
[Descrizione dei prodotti](#)






Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.


Utilizzare ultrasuoni ad alta energia concentrandosi sulla posizione del trattamento, in modo che il tessuto cutaneo crei la termica e crei cellule di attrito ad alta velocità per stimolare il collagene. Tale effetto termico non danneggerà l'epidermide, perché il trattamento accede rapidamente e direttamente al sito da trattare entro 0-0,5 secondi, senza toccare il tessuto circostante e può essere passato direttamente al sistema di membrana del tendine superficiale (SMAS), quindi può essere fatto pelle soda mentre si tira lo strato muscolare, viso sottile fino all'effetto progressivo.




MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



| | |
|---------|---|
| Modello | Ultrasuoni focalizzati per dispositivo terapeutico 7D |
| Nome | Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità |

| | |
|--------------------------|---|
| Maniglie | Facciale: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm |
| | 7D HF: MF2/6/9/13 L4-4.5 L7-1.5 L7-3.0 |
| Produzione di energia | 0,1J-2,5J (0,1J per passo) |
| Spazio tra i punti | 1,0 mm-4,0 mm |
| Lunghezza del tiro | 5 mm-25 mm |
| colpi | Ogni cartuccia 300000 colpi |
| Dimensione dello schermo | 15 pollici |
| Voltaggio | 110 V-240 V, 50/60 Hz |



Ringiovanimento della pelle con touch screen a colori

1. Grande touch screen da 15,6 pollici, design umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle a scelta.
3. Inglesela tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

Benvenuti a consultare maggiori dettagli sul prodotto!