

Diode Laser

ice Hair removal



Depilatore Sopran Titanium 1200W 1800W

1. Diodo Laser tecnico, adatto a tutti i tipi di pelle e capelli.
2. Maniglie: dimensioni spot 12 * 24 mm, l'altro 12 * 36 mm
3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, la Germania ha importato le barre laser.

Descrizione dei prodotti





Refrigerazione aria acqua compressore
Trattamento sensazione di ghiaccio, confortevole e indolore



Manico della macchina per la depilazione Soprano Titanium

La maniglia da 1,12 * 24 mm è possibile su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri luoghi piccoli.

2,12 * 36 mm possono essere utilizzati in grandi parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....

Arm hair removal



Face hair removal



Lip hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal





Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755 nm 808 nm 1064 nm

755 nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808 nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064 nm adatto per la depilazione della pelle nera.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

Laser a diodi 10bar 1200W 15bar 1800W:

*** La barra laser importata dalla Germania Dilas. (Barra laser dorata più recente e di migliore qualità)**

*** Colpi: 20-50 milioni di colpi**

*** 755 808 1064nm è per tutte le depilazione di pelle e capelli**



Visualizzazione dello schermo

- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingue multiple: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.

