

 **Smayer**

**A new  
winner  
is born!**



**2021 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

**V28: macchina per la depilazione con laser a diodi**

- 1) Depilazione più forte, più veloce, più intelligente
- 2) Nuova tecnologia 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Più potente 800/1000/1200/1600 watt, 40% più veloce



**Perché tutti i saloni di bellezza, le estetiste preferiscono la macchina per la depilazione laser a diodi 808nm?**

- A) Più sicuro, nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice.
- B) 755 nm 808 nm 1064 nm □ adatto a tutti i tipi di pelle, la pelle nera e i capelli fini possono essere facilmente trattati, adatti a tutti i tipi.
- C) Lunga larghezza del laser, alta energia, efficace per i follicoli piliferi che producono accumulo di calore, depilazione permanente.
- D) Presto! La dimensione del punto grande 12 \* 35 mm potrebbe richiedere la velocità del trattamento, la velocità del trattamento e l'efficienza.
- E) Il forte sistema di raffreddamento può rendere l'anestesia epidermica momentanea, non indolore durante.

**A proposito di Maniglie**





Sistema di raffreddamento continuo ICE PLUS. Il processo di trattamento è più confortevole.  
Può funzionare ininterrottamente per 24 ore.



**Just One minute!**  
Quick cooling down to **-25°C**



**Programma della macchina di visualizzazione dello schermo**

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (lingua/logo/sistema/colore...)

# FREE LOGO SERVICE





# 14 Years Laser Beauty Decvise Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



R & S design Team di progettazione e sviluppo dagli Stati Uniti e dalla Germania.

Linea di produzione matura certificata e testata e team di ispezione qualità e linea di produzione standard.

Ciò a cui teniamo di più è che i prodotti di alta qualità sono lo standard per mantenere la cooperazione.

## Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



## Parametri del prodotto



|                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Modello                                                                       | Laser a diodi V28                              |
| Tipo laser                                                                    | Germania/USA importati, 10 bar, 12 bar, 16 bar |
| Schermo                                                                       | 14 ---- Schermo tattile 4K da 15,6 pollici     |
| Lunghezza d'onda                                                              | 755 nm 808 nm 1064 nm                          |
| Colpi                                                                         | 40 milioni di colpi                            |
| Energia                                                                       | 10~150 j/cm2, regolabile                       |
| Frequenza                                                                     | 1-10 Hz                                        |
| Raffreddamento                                                                | TECariaraffreddamento ad acqua                 |
| Energia                                                                       | 3500 W                                         |
| Dimensione del punto                                                          | 12*20mm/12*35mm per scegliere                  |
| Voltaggio                                                                     | 110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere            |
| Peso netto                                                                    | 95Kg                                           |
| Peso lordo                                                                    | 105Kg                                          |
| Dimensioni della macchina                                                     | 45*52*110 cm                                   |
| Dimensioni della scatola                                                      | 56*70,4*125 cm                                 |
| Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento                    |                                                |
| Modo di consegna: per via aerea, DHL, TNT, Fedex o agente di consegna         |                                                |
| Prima della consegna: test video e immagini                                   |                                                |
| Dopo la consegna Garanzia: 2 anni, offre un servizio post-vendita impeccabile |                                                |
| <b>Pac re e spedizione</b>                                                    |                                                |



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service



# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month