



NEW

Portable Diode Laser


Macchina per la depilazione laser a diodi per la depilazione laser permanente a prezzo del rivenditore

Germania 755 808 1064 depilazione laser a diodi laser a diodi ipl



Vantaggi

- * Barra laser importata da USA o Germania 10bars/15bars
- * Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 3 onde 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 possono essere utilizzati tutti i tipi di pelle



Descrizione dei prodotti

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g



Ergonomic handle
It's not tiring to take off

A proposito di Maniglia

1200 W/1800 W di grande potenza per la libera scelta

Dimensione punto 12*24 o 12*36 mm

*285g Manico medico, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito

* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza

EXFU

Exfu Vbolin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



1 minuto di glassa rapida, esperienza di trattamento confortevole e indolore

EXFU®
Simple · Safe · Enjoy

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)




YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

7558081064nm, adatto per la depilazione permanente di tutti i tipi di pelle



Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Modello	Exfu laser a diodi
Tipo laser	Germania/USA importati, 8 ---- 12 bar, 800 W ---- 1200 W
Schermo	Schermo tattile 4K da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm o 755 nm 808 nm 1064 nm
scatti	50 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10Hz
Raffreddamento	Raffreddamento Double TEC ad alta velocitàAria e circolazione dell'acqua chiusaTesta di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*24mm o 12*36mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	35Kg
Peso lordo	45Kg

Servizio online 7 * 24 ore!

Benvenuti a consultare!