




--Applicazione della macchina per la depilazione laser

- * Laser a diodi ad alta potenza con una buona tecnologia di raffreddamento, per depilazione con indolore!
- * Adatto a eventuali peli superflui sulle aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe...
- * Frequenza 1-10hz.treatment velocemente!!!

Macchina per veloce e permanente rimozione peli. Indolore!!





Il corpo e lo schermo possono ruotare di 360° e possono essere spinti e tirati a piacimento, rendendo il processo di utilizzo più comodo



Exfu

NEW ARRIVAL

Style: Stationary



Suitable for any unwanted hair
on arms, legs, back, chest, face, etc.



The screen can stretch
The machine body can rotate 360°



Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**

			
spot size:12*36	spot size:12*24	spot size:12*36	spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Impugnatura della macchina per la depilazione laser EXFU

L'impugnatura da 1,12 * 24 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 * 36 mm può essere utilizzato su ampie parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



EXFU

Redefine hair removal equipment
OEM & ODM Professional Design

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,