

## 2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER  
STRONGER: STRONGER POWER 40%  
BETTER RESULT  
SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER



1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda.
  2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga.
  3. Sicuro, veloce, indolore, permanente
  4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli
- Touch screen a colori reali da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.
6. È possibile selezionare due modelli, maniglia singola o doppia maniglia



Il sistema di raffreddamento TEC più avanzato all'interno di questa macchina per offrire ottimi risultati di raffreddamento.

24 ore di lavoro. Materiale zaffiro. Esperienza reale senza dolore!

- 1) 10 battute/ 12 battute/ 16 battute, 10-40 milioni di colpi.
- 2) Grande punto 12 \* 20 mm / 12 \* 35 mm per una rapida depilazione.
- 3) Cristallo di zaffiro ghiacciato ghiacciato, per una depilazione indolore.
- 4) Barra laser d'oro di alta qualità importata dal tedesco.
- 5) Maniglia medica a partire da 350 g facile da trattare.

**1 minute**  
and you're done

35mm

**FASTER**

1. Grande touch screen da 14 pollici, progettato umanizzato.
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. 6 sistemi linguistici, lingua madre quello che vuoi.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Barra laser               | Germania/USA importati, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar |
| Lunghezza d'onda          | 755nm 808nm 1064nm/ o singolo 808nm                   |
| Energia                   | 0-150J/cm <sup>2</sup>                                |
| Frequenza                 | 1-10 hz   |
| Larghezza di impulso      | 40-800 ms   |
| Interfaccia LCD operativa | Schermo tattile LCD TFT True Color da 14.0            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Sistema di raffreddamento | Circuitazione dell'aria e dell'acqua chiusa Testina di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile |
| Energia                   | 4000 W   |
| Sorgente elettrica        | 220V/50HZ o 110V/60HZ  |
| NW/ GW                    | 62kg/78kg  |


## Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


### CASE design



### LOGO design



### SYSTEM design






## Visualizzazione del certificato



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

