



Servizio online 24 ore su 24 per aiutarti a conoscere maggiori dettagli. Contattaci ora !!

Diode Laser

For You. For Life.



Vantaggio della macchina per la depilazione laser a diodi Alma 755 808 1064

- 1) Utilizzare il condensatore TEC, ha un migliore effetto di raffreddamento, assicurarsi che la macchina funzioni continuamente per 24 ore, anche in estate.
- 2) Utilizzare la pompa ad alta pressione importata dall'Italia, 40.000.000 di durata della vita più lunga
- 3) 2 filtri, 1 filtro per acqua addolcita, 1 filtro per impurità separato.
- 4) L'elevata potenza della maniglia 1600w, forte energia, ottiene un buon effetto di depilazione.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



755 808 1064 Manico per epilazione con laser a diodi Alma

dimensione spot 12*20mm, 10 bar 1000w.

dimensione spot 12*35mm, 12 barre 1200w.

dimensione spot 12*35mm, 16 barre 1600w.

Maniglia medica, migliore effetto del trattamento

Viene aggiunta una nuova testina di trattamento per rendere più comodo il trattamento di piccole parti



755 808 1064 Manico per epilazione con laser a diodi Alma

- 1) La depilazione laser a diodi è indolore
- 2) Depilazione permanente sicura su tutti i tipi di pelle
- 3) Cristallo di zaffiro ghiacciato per il raffreddamento del ghiaccio, per una depilazione indolore.

La maniglia gela rapidamente, il che è comodo e indolore




Programma macchina

1. Grande touch screen da 14 pollici, progettato umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.

3. Inglese la tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Informazioni sulle dimensioni

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm
Tipo laser	Laser a diodi, 8 bar --- 16 bar
Potenza di ogni barra	100w
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808nm o 808nm755nm1064nm
Dimensione del punto	12*35mm²/12*20mm²
Durata della maniglia del laser	808nm: Almeno 10.000.000-40.000.000 scatti
Energia	10-150 J/cm2 regolabile (fino a 150J/cm2 opzionale)
Durata dell'impulso	40~800 ms regolabile
Frequenza	1,0-10 Hz;
Sistema di raffreddamento	Condensatore semiconduttore TECariachiusa circolazione acqua
Maneggiare il potere	800w/1000w/1200w/1600w
Potenza della macchina	2000w
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristallo	-10~3°C

Temperatura della macchina	27~31°C
Requisiti di potenza	AC220V/110V 50~60Hz

Per maggiori dettagli sul prodotto, non esitare a consultare 