

Why

choose us?

14 years factory

14 years of focus on the development of beauty equipment, the pursuit of higher product quality, making beauty entrepreneurship easier

60000+ customers in 102 countries

The products are sold to 102 countries, serving more than 60,000+ customers

2 years warranty

2 years warranty for each machine All question will be response within 24 hours solved within 72 hours

Make Your Beauty Business More Easier !



Il nostro vantaggio

14 anni di esperienza in fabbrica, servizio A.ODM / OEM B. Team di ricerca e sviluppo professionale e team di ispezione qualità, team post-vendita e vendita C. Avere CE, certificato ISO 13485, più di 20 certificati di brevetto D. L'esperienza di depilazione a semiconduttore più matura

Descrizione dei prodotti

DIODE LASER

- *3 waves 1064nm + 808nm + 755nm,
- *Safe, Fast, Painless, permanent
- *For all skin and hair style hair removal

>>>

1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda.
2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga.
3. Sicuro, veloce, indolore, permanente
4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli

Touch screen a colori reali da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.

Machine display

Show the machine from three angles, looking at the machine comprehensively.



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



A proposito di Maniglie

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

=


Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Uso sicuro su tutti i tipi di pelle

1. Alex 755nm per pelli chiare
2. Speed Diode 808nm per la pelle gialla
3. Long Pulse 1064nm per pelli più scure



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)


Parametri del prodotto



Durata dell'impulso	10-300 ms regolabile
Temperatura del cristallo	-27°C~5°C
Barra laser	10bar/12bar/16bar, importati da Germania/USA
Tecnologia	Trippa onde 7558081064nm Tecnologia
Potenza di uscita	1000w/1200w/1600w
Tipo laser	Laser a diodi 808nm o 755/808/1064nm 3 onde combinate
Sistema di visualizzazione	Schermo da 12 pollici
Lunghezza d'onda	755/808/1064

scatti	20-40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	Compressoreariaacqua
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*20mm o 12*35mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg
Dimensioni della macchina	53*40*105cm

Visualizzazione sullo schermo



Programma macchina

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo / sistema...)

Tabella comparativa prima e dopo l'effetto depilatorio

