

Eliminare i peli superflui è un problema secolare, con la depilazione a lungo termine particolarmente impegnativa. Metodo di depilazione laser EXFU, soluzione one-stop per una depilazione veramente efficace.



Vantaggio della macchina per la depilazione laser a diodi 755 808 1064

- 1) Usa TEC condensatore, ha un migliore effetto di raffreddamento, assicurarsi che la macchina funzioni continuamente su 24 ore, anche in estate.
- 2) Usa Italia pompa ad alta pressione importata, 40.000.000 di durata in più
- 3) 2 filtri, 1 filtro per acqua addolcita, 1 filtro per impurità separato.
- 4) Alta potenza 3000w, forte energia, ottieni un buon effetto di depilazione.



360 degree bidirectional rotation



No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient




Depilazione laser a diodi con prezzo più basso di fabbrica
Design dello schermo HD 4K

Lo schermo può essere ruotato per un funzionamento più conveniente
Pulsante di avvio one-touch



Può essere utilizzato per la depilazione su tutte le parti del corpo, sicuro, indolore, confortevole e permanente



Cool glow equivalent



Nuovo tipo di macchina per la depilazione laser a diodi EXFU

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



The handle is small and lightweight,
weighing as low as 350g

Just One minute! Quick cooling down to **-29°C**

755 808 1064 Manico per epilazione con laser a diodi

dimensione spot 12*20mm, 10 bar 1000w.
dimensione spot 12*35mm, 12 barre 1200w.
dimensione spot 12*35mm, 16 barre 1600w.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) La depilazione laser a diodi è indolore
- 2) Sicuro depilazione definitiva su tutti i tipi di pelle
- 3) Ghiaccio ghiacciato raffreddamento vetro zaffiro, per una depilazione indolore.



Sistema schermo

Programma macchina a diodi laser

1. 14 touch screen grande da pollici, design umanizzato, diodo sistema operativo laser
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. Inglesela tua lingua madre.
4. Gratuito OEM/ODM servizio programma (logo/sistema...)



Configurazione del prodotto

Elemento	Laser a diodi verticale 755 808 1064nm
Tipo laser	Laser a diodi, 12 bar, 16 bar
Potenza di ogni barra	100w
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm/755 nm/1064 nm
Dimensione del punto	12*24mm ² /12*36mm ²
Durata della maniglia del laser	808nm: Almeno 20.000.000-40.000.000 scatti
Energia	10-150 J/cm ² regolabile (fino a 150J/cm ² opzionale)
Durata dell'impulso	40~800 ms regolabile
Frequenza	1,0-10Hz;
Sistema di raffreddamento	Condensatore semiconduttore TECariachiusa circolazione acqua
Maneggiare il potere	1000w/1200w/1600w
Potenza della macchina	3500w
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ

Temperatura del cristallo	-29~5°C
Temperatura della macchina	27°C
Requisiti di potenza	AC220V/110V 50~60Hz

Profilo Aziendale

3 anni di garanzia

Servizi di formazione online gratuiti, supporto tecnico

Grande potenza di 1600w , soddisfacente risultato di depilazione

Authentication

NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials

60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services

2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd è un produttore altamente professionale ed esperto di apparecchiature di bellezza in Cina, ha 14 anni nel settore della bellezza

2. Abbiamo una produzione professionale ricerca e sviluppo dipartimento, in grado di fornire supporto tecnico, 2 anni di garanzia

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

**Si prega di consultarci per maggiori dettagli sul prodotto
24 ore online!**