

## 360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving  
Efficient and labor-saving



### --Applicazione della macchina per la depilazione laser

- \* Laser a diodi ad alta potenza con una bella tecnologia di raffreddamento, per la depilazione indolore!
- \* Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe...
- \* Frequenza 1-10hz.treatment velocemente!!!

**Macchina per la depilazione rapida e permanente. Indolore!!**



EXFU

The handle can be placed **at will**



**DO** as one wishes

# Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, back, legs, bikini, chest...

## Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

**350g lightweight handle, more ergonomic**

Available in **black or white**



spot size:12\*36



spot size:12\*24



spot size:12\*36



spot size:12\*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face,arms,armpits,chest,back,bikini,legs...



### Impugnatura della macchina per la depilazione laser EXFU

L'impugnatura da 1,12 \* 24 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 \* 36 mm può essere utilizzato su ampie parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....



### Authentication

FDA,NQA13485,CB certification  
and more Complete certification  
materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours

# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



**Benvenuto da consultare! 7X24 ore di servizio online!**