

360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving
Efficient and labor-saving



--Applicazione della macchina per la depilazione laser

- * Laser a diodi ad alta potenza con una bella tecnologia di raffreddamento, per la depilazione indolore!
- * Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe...
- * Frequenza 1-10hz. treatment velocemente!!!

Macchina per la depilazione rapida e permanente. Indolore!!

EVOLUTION OF HAIR REMOVAL

SAFE AND STABLE

3-5 SESSIONS TREATMENT

TO REMOVE HAIR PERMANENTLY

[MORE](#)

EXFU
Simple - Safe - Effective

The handle can be placed **at will**



Do as one wishes

Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



7
93
26.0
600
READY

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, back, legs, bikini, chest...

Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Impugnatura della macchina per la depilazione laser EXFU

L'impugnatura da 1,12 * 24 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 * 36 mm può essere utilizzato su ampie parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Benvenuto da consultare! 7X24 ore di servizio online!