

**HIGH POWER  
DIODE LASER**

755+808+1064nm  
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

### Vantaggi

- \* Barra laser importata da USA o Germania 8—16bar.
- \* Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- \* 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle





**Arm** hair removal

**Lip** hair removal

**Face** hair removal

**Leg** hair removal

**Back** hair removal

**Underarm** hair removal

**Bikini** hair removal

## ***DIODE LASER***

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



### **ADVANTAGE**

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



### **A proposito di Maniglia**

1200w, 1800w grande potenza per libera scelta

Dimensione punto 12\*20 o 12\*35 mm

- \* Manico medico da 350 g, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito
- \* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza



800/1000/1200/1600W  
**50 Million Shots**  
USA / Germany Imported Laser Bar

**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)

# • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modello	808V30
Tipo laser	Germania/USA importati, 8 ---- 16 bar, 800 W ---- 1600 W
Schermo	Schermo tattile 4K da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm o 755 nm 808 nm 1064 nm
scatti	50 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	Raffreddamento Double TEC ad alta velocitàAria e circolazione dell'acqua chiusaTesta di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*20mm o 12*35mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg
Peso lordo	105Kg



**Per maggiori dettagli sul modello, contattaci!**  
**In linea 24 ore!!**