




Macchina per la depilazione con laser a diodi.

- * Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Sicuro e veloce.
- * Golden Standard internazionale per la depilazione;
- * La lunghezza d'onda ottimale del laser;
- * Larghezza dell'impulso laser lungo (da 10 ms a 800 ms);

Il manico pesa solo 350 g! Soluzione per la depilazione del viso e del corpo da 15 * 20 mm, 12 * 35 mm!

Handle display Handle color optional



weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Sistema di raffreddamento:

Esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC,


più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di fermo.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Il laser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli. 755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati). 808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale). 1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Descrizione dei prodotti

Lunghezza d'onda/tipo di laser	prezzo della macchina per la depilazione laser a diodi al platino di ghiaccio laser 755/808/1064
Energia	3000W;
Produzione di energia laser	0-150J/cm2 (regolabile)
Larghezza dell'impulso laser	10-800 ms (regolabile);
Frequenza di uscita impulsiva	1-10 Hz;
Dimensione del punto	Opzione 12*35mm ² /12*20mm ²
Interfaccia LCD operativa	10.4—12 TFT Schermo tattile LCD True Color
Sistema di raffreddamento	Condensatore acquaariaTEC
Barra laser:	Opzione barra 10 o 12 o 16 PCS
Dimensione della confezione:	115*59*61 cm

OEM professionale, servizio ODM

- A) Stampa qualsiasi colore desideri per la tua macchina, rendilo preferito da te e dal tuo cliente.
- B) Stampa il tuo logo sulla scocca della macchina e aggiungilo al sistema come interfaccia di benvenuto. Rendilo esclusivo nel mondo.
- C) Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina, in base alle tue esigenze e al tuo cliente.
- D) Aggiungere il sistema di noleggio remoto nella macchina per svolgere attività di leasing.
- E) Progetta per te un guscio macchina esclusivo, crea il tuo marchio sul mercato.
- F) Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti.
- G) Sviluppa la tecnologia più recente per soddisfare te e la domanda dei tuoi clienti.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

