



**MLKJ ICE Platinum edition combina 3 lunghezze d'onda laser in un unico manipolo innovativo, mirando contemporaneamente a diverse profondità dei tessuti e alle strutture anatomiche all'interno del follicolo pilifero.**



Combinando i livelli di assorbimento e penetrazione di tre diverse lunghezze d'onda, insieme alla copertura del trattamento, al comfort e alla bassa manutenzione del laser a diodi, si ottiene il trattamento di depilazione più sicuro e completo oggi disponibile.

**3 lunghezze d'onda combinate che coprono lo spettro di trattamento ottimale  
Praticamente indolore  
Comprovato record di sicurezza  
Tutti i tipi di pelle, anche quella abbronzata**



**Lunghezza d'onda ALEX 755nm:**

Ideale per un'ampia gamma di tipi e colori di capelli, in particolare per capelli chiari e sottili. Offre un potente assorbimento di energia da parte del cromoforo della melanina.

Mira al rigonfiamento del follicolo pilifero con una penetrazione più superficiale. Particolarmente efficace per i peli in aree come le sopracciglia e il labbro superiore.

**VELOCITÀ Lunghezza d'onda 808 nm:**

Lunghezza d'onda classica nella depilazione laser (810 nm). Offre una penetrazione profonda del follicolo pilifero con una potenza media elevata.

L'ampia dimensione dello spot da 3,5 cm consente un trattamento rapido. Assorbe moderatamente la melanina, rendendola sicura per i tipi di pelle più scuri.

Mira al rigonfiamento e al bulbo del follicolo pilifero. Ideale per trattare aree come braccia, gambe, guance e barba.

**LASER A DIODO YAG 1064 per pelli più scure:**

Utilizza un laser a diodi basato su una lunghezza d'onda ND:YAG. Assorbe moderatamente energia dal cromoforo della melanina, adatto per le carnagioni più scure.

Scelta ottimale per i pazienti con tonalità della pelle più scure.



**Veloce ed efficiente**

La combinazione di queste lunghezze d'onda del laser a diodi fornisce una soluzione completa ed efficace per la depilazione di vari tipi di peli e tonalità della pelle, garantendo risultati ottimali e sicurezza per tutti i pazienti.

Con un design della testa laser più grande, queste macchine avanzate possono coprire una superficie maggiore, rendendo il processo di depilazione fino al 40% più veloce rispetto ai sistemi

convenzionali.

Questa funzionalità che fa risparmiare tempo avvantaggia sia i clienti che i professionisti, consentendo una pianificazione più efficiente e sessioni più rapide.



### **Raffreddamento della macchina per la depilazione laser a diodi 755 808 1064**

- \* accendere la macchina, raffreddarla immediatamente, depilarla immediatamente
- \* buon raffreddamento e maggiore durata della maniglia
- \* Effetto di depilazione indolore con vero ghiaccio

TEC/Compressor è una tecnologia avanzata che raffredda continuamente la pelle e facilita la temperatura controllata nell'intervallo durante l'intero trattamento. I fogli TEC sul manico riducono al minimo i rischi epidermici mantenendo il calore. La temperatura rimane controllata e costante, il che contribuisce all'efficienza del diodo. I pazienti possono ora godere di un'esperienza completamente indolore, fresca e confortevole per tutta la sessione.

Dimensioni spot 12\*20 mm o 12\*35 mm adatte per la depilazione di tutte le parti

### **3-5 sessioni ottengono risultati di depilazione a vita, depilazione permanentee**

- \* Sicuro, veloce, **Indolore,permanent**
- \* Per la depilazione di tutti gli stili di pelle e capelli
- \* Nessun tempo morto
- \* Nessun effetto collaterale



# Before and After

We help you  
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

**Può essere abbinato alla testina per il trattamento dei peli del naso!**

Per la depilazione di piccole parti, come dita, orecchie, peli del naso, ecc



\*Schermo tattile da 14 pollici personalizzabile

\*Con maschio e femmina, 6 stili di pelle tra cui scegliere

\*Facile da usare, fornisce capacità operative e servizi di insegnamento

\*Il logo e la lingua gratuiti possono essere personalizzati sullo schermo

FDA, CE, ISO13485 e siamo sempre alla ricerca di nuove ispirazioni innovative per offrire prodotti più affidabili ai nostri partner e clienti.

**[Contattaci adesso!](#)**