

SAFE AND PAINLESS

DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

LEARN MORE



Dì addio ai peli superflui con la depilazione laser ICE di MLKJ! La nostra tecnologia all'avanguardia è rapida, comoda ed efficace, lasciandoti una pelle liscia e morbida che dura a lungo. Saluta il tuo nuovo sé sicuro di sé oggi !

15 Years Laser Beauty Device Manuafactor

• High Feedback
Top10 Supplier

• OEM & ODM
SERVICE



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.




*Laser a diodi ad alta potenza da 1800w con una piacevole tecnologia di raffreddamento, per la depilazione indolore!

* Il laser a diodi consente alla luce di penetrare più in profondità nella pelle e in modo più sicuro rispetto ad altri laser. poiché può evitare il pigmento di melanina nell'epidermide della pelle, possiamo usarlo per la depilazione permanente di tutti i peli colorati su tutti i 6 tipi di pelle.

* Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe... Ha anche il rinnovamento della pelle.


* Frequenza 1-10 Hz. treatment velocemente!!! Macchina per la depilazione rapida e permanente. Indolore!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Esposizione della maniglia

1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda. 2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga. 3. Sicuro, veloce, indolore □ permanente 4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli Schermo tattile a colori da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.



**24 hours work
Keep the effect**

Il laser Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase (1-2weeks)



Resting phase (1-2 weeks)



Return to growth phase

Modello	808V29
Tipo laser	Laser a diodi 808nm o 755/808/1064nm 3 onde combinate
Schermo	Schermo tattile 4K da 14 pollici
Lunghezza d'onda	755/808/1064
scatti	20-40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10HZ
Raffreddamento	Compressoreariaacqua
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*24mm o 12*36mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg
Peso lordo	105Kg

Dimensioni della macchina	53*40*105cm
Dimensioni della scatola	125*56*70.4



Painless 810nm-755nm *V2.9*
 Diode laser handle
 Suitable for all skin tones and body parts

Depilazione indolore, nessun effetto collaterale☐ Rendi la tua pelle setosa e piena di fascino!

Visualizzazione del sistema dello schermo

Sistema operativo

- * Schermo da 14,0 pollici
- * sistema multilingue
- * Facile da usare fornendo capacità operative e servizi di insegnamento
- *Il logo e la lingua gratuiti possono essere personalizzati

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Sezione personalizzata

Puoi personalizzare la schermata del tuo logo esclusivo in base alle tue esigenze



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



Produttore da 14 anni con una ricca esperienza nella produzione di macchine per la bellezza!

13 anni di fornitore dorato di Alibaba

Certificati CE approvati Certificati TÜV approvati

Personalizzato personalizzato e OEM

Confezione del prodotto

La confezionatrice per scatole di alluminio è robusta e resistente, con protezione di sicurezza, che aiuta la tua macchina a tornare a casa in sicurezza!

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,