



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Maniglia

- *Lingotto laser d'oro importato, colpi fino a 40 milioni
- *Opzioni ad alta potenza 10 bar 1000 W, 12 bar 1200 W e 16 bar 1600 W
- * Dimensione punto 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm per opzione
- * Manico da 450 g, peso leggero, trattamento di scorrimento rapido gratuito
- * Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser




Uso sicuro su tutti i tipi di pelle

- Alex 755nm per pelli chiare
- Speed Diode 808nm per pelle gialla
- Long Pulse 1064nm per pelli più scure

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Effetto del trattamento



Programma macchina

1. Grande schermo da 12,4 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)